

# VALUE 19" KVM-switch, 8-poorts, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, toetsenbord Duits (DE)

Art.nr.	26.99.0191
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	26.99.0191
EAN (een stuk)	7630049612594



**De VALUE 19" console switch combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 48 cm TFT monitor en een 8 poorts KVM switch in een 1U behuizing voor installatie in een 19" kast**

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische rails
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifeenheid
- 8 speciale kabels met een lengte van 1,80 m voor het aansluiten van de pc's zijn bij de levering inbegrepen
- Toetsenbordindeling: Duits (D)

Schermmgegevens:

- Actieve 48 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1.366 x 768 pixels
- Contrast: 1000:1

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"/-10"-Bodemlegplank
Produkt type	Consol-Switch
Kleur	zwart

Leveringsomvang	Console switch, rails inclusief toebehoren, 8x KVM combikabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), voeding met kabel, cd met handleiding
Tbv Montage benodigde 19"-staanders	2
Benodigde inbouw hoogte	1 HE
Monitor groote bij geïntegreerde Console	19" (48 cm)
Keyboard-Layout	DE
Hoogte verpakking	190 mm
Breedte verpakking	630 mm
Diepte verpakking	750 mm
Gewicht verpakking	17 kg