

# ROLINE industriële schakelaar, 6x RJ-45 en 2x RJ-45 of SC, unmanaged

<b>Art.nr.</b>	21.13.1154
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.13.1154
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990176724



## Netwerk switch voor gebruik in industriële omgevingen

- Fast Ethernet-switch met 8 poorten - 6x 10/100Base-T en 2 poorten naar keuze als 10/100Base-T of 100Base-FX multimode (SC)
- Voor gebruik in een industriële omgeving
- DIN railmontage
- Bedrijfsspanning: +7 tot +30VDC; 6.5W (maximaal)
- Bedrijfstemperatuurbereik: - 20 °C - +70 °C
- DC ingang via aansluitblok of holle DC connector (6,3 mm/2,0 mm)
- Als geschikte voeding adviseren wij de DIN railvoeding NDR-75-24 (21.13.1311).

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	Fast Ethernet Switch
Kleur	zwart
Netwerk standaard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Aantal Poorten	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	6

Fast Ethernet Poorts Glas	2
Bouw type	DIN Rail
Management	nee
Stackable	nee
Technische bijzonderheden	- 20 °C - +70 °C
Afmeting (HxBxD)	106 x 40 x 140 mm
Voeding (extern/intern)	extern
Aansluiting op het lichtnet	Losse kabel / schroefklemmen
Hoogte	106 mm
Breedte	40 mm
Diepte	140 mm
Gewicht	555.1 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	210 mm
Gewicht verpakking	0.654 kg