

VALUE USB-oplader met eurostekker, 1 poort (Type-C PD), 25W

Art.nr.	19.99.1094
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.1094
EAN (een stuk)	7630049623392



1-poorts USB-oplader, 1x USB-C (PD), met een maximum van 25W voor het voeden van een smartphone/tablet, een externe SSD/HDD of andere apparaten

- Voor het opladen of voeden van een apparaat via de USB-ingang
- Geschikt voor bijv. smartphone/tablet, externe SSD/HDD of andere apparaten
- Ook de perfecte aanvulling voor uw draadloze oplader, omdat een stekkervoeding vaak niet bij de levering inbegrepen is
- Oplader met een USB Type C-aansluiting, Power Delivery
- Matzwarte PVC-behuizing en Euro-spade-connector
- Stekkervoeding met een USB-uitgang, type C-bus
- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uitgangsspanning: 5V 3A / 9V 2.77A / 12V 2.1A
- Uitgangsvermogen: 25W
- Afmeting: 41 x 26 x 80 mm

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Spanning converter
Produkt type	USB lader
Kleur	zwart
Ingang	100-240 VAC
Uitgang	5V 3A/9V 2.77A/12V 2.1A

Spanningssterkte	25W
Afmeting (HxBxD)	41 x 26 x 80 mm
Ingang-Aansluiting	Euro platte stekker
Uitgang-Aansluiting	1x USB type C Female
Hoogte	41 mm
Breedte	26 mm
Diepte	80 mm
Gewicht	53 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	40 mm
Diepte verpakking	40 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg