

ROLINE USB Oplader met Eurostekker, 2 poorten (2x Type-C PD), GaN, 100W

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 19.11.1053 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 19.11.1053 |
| EAN (een stuk) | 7630049621275 |



USB-oplader met platte eurostekker en 2x USB-C-poorten met maximaal 100 W voor het opladen of voor de stroomvoorziening van twee apparaten tegelijk. Bijvoorbeeld smartphone, tablet, externe HD-behuizing en andere apparaten.

- Voedingsadapter met twee USB-aansluitingen (2x USB-C)
- Gemakkelijk thuis of onderweg te gebruiken
- Ondersteunt Type-C (PD) stroomvoorziening
- Stekkervoeding met twee USB-uitgangen: twee USB type C-bussen (voor PD)
- Ingangsspanning: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Type-C (PD) uitgangsspanning: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A/15V/3A/20V/5A (voor opladen via één poort) 20V/2,25A (voor opladen via twee poorten)
- Uitgangsvermogen: 100W max

Voordelen van GaN-technologie

- GaN of Gallium Nitride - Kristalachtig materiaal met gunstigere eigenschappen in vergelijking met silicium
- Krachtige, efficiënte voeding
- Maakt een compacter ontwerp van de lader mogelijk
- Geringe warmteontwikkeling
- Hogere dichtheid van elektronische componenten mogelijk

Technische specificaties

| | |
|---------------|--------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Spanning converter |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt type | USB lader |
| Kleur | wit |
| Ingang | 100-240 VAC |
| Uitgang | DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (opladen met één poort) 20V / 2,25A (opladen op twee poorten) |
| Spanningssterkte | 100W |
| Afmeting (HxBxD) | 66 x 32 x 104 mm |
| Ingang-Aansluiting | Euro platte stekker |
| Uitgang-Aansluiting | 2x Type C |
| Ondersteunde oplaadtechnologie | GaN Stroomvoorziening |
| Technische bijzonderheden | GaN Technologie |
| Aansluiting op het lichtnet | Eurostekker |
| Hoogte | 66 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Diepte | 104 mm |
| Gewicht | 215 g |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
| Breedte verpakking | 90 mm |
| Diepte verpakking | 110 mm |
| Gewicht verpakking | 0.025 kg |