



Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm², schwarz
mit Schukowinkelstecker 30

<p>19" 1HE Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz 5 Schutzkontaktsteckdosen 2m Zuleitung mit Schutzkontaktwinkelstecker</p>	<p>19" 1U power strip with full device protection 5 German socket outlets 2m line with German right angled plug</p>
<p><u>Steckdosen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, schwarz, um 35° gedreht; 	<p><u>Sockets:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, black, 35° turned;
<p><u>Anschluss:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Endstücke geschraubt, nicht offenbar 2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen 	<p><u>Connection:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tails screwed, not openable 2m H05VV-F 3G1,5mm² black 30mm stripped with end sleeves
<p><u>Profil:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	<p><u>Profile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodized
<p><u>Überspannungsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit 3,0kA, Schutzpegel Up 1,5kV Prüfspannung Uoc 6kV Uc 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige 	<p><u>Overvoltage protection:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> short circuit protect. 3,0kA, protection level Up 1,5kV test voltage Uoc 6kV Uc 255V; 50Hz optic signal for function / defect
<p><u>Netz- und Frequenzfilter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> filtert kleinste Störungen (30MHz) Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade 	<p><u>Line surge and frequency filter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> filters small interferences (30 MHz) nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
<p><u>Kunststoff:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	<p><u>Plastic material:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
<p><u>Haltewinkel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	<p><u>Holding flanges :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
<p><u>Lieferform:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Verpackt im Karton 	<p><u>Packing:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Packed in carton box.
<p><u>Lieferumfang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) mit Schrauben 	<p><u>Extent of delivery:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose) with screws
<p><u>Sicherheitshinweise:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nicht hintereinander stecken! (nicht kaskadieren) Nicht abgedeckt betreiben! Spannungsfrei nur bei gezogenem Netzstecker! Nur in trockenen Räumen verwenden! 	<p><u>Safety notes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Do not connect one power strip to another! Do not cover! Volt-free only when the mains are unplugged! Use only in dry areas!