

VALUE Stroomkabel IEC320/C14 male - C15 female, zwart, 1 m

Art.nr.	19.99.1121
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.1121
EAN (een stuk)	7630049613348



Kabel met koude apparaatstekker IEC320 C14 en warme apparaatcontactdoos IEC320 C15. Het connectortype C14/C15 is speciaal ontworpen voor apparaten met hogere temperaturen, maar wordt ook gebruikt als een speciaal connectortype.

- Spanning 250VAC
- Stroom: 10A
- Connectortypes: IEC60320 C14 Male/ IEC60320 C15 Female
- Kabelopbouw: 3 draden
- Aders / draden: doorsnede 1,0 mm²
- Materialen: PVC

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	1 m
Aansluitingen	IEC320 C14, 10A Male / IEC320 C15, 10A Female
Max. Stroom	10 A
Max. Spanning	250V

Kabel mantel materiaal	H05RN-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1 mm ²
Aantal aders	3
Kant 1 connector Type	IEC320 C14
Kant 2 Female Type	IEC320 C15
Type connector kant 1	IEC320 C14, 10A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C15, 10A
M/F kant 2	Female
Gewicht	144.9 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg