

Werkzeugwagen 4000778790

Inhalt Werkzeugsortiment:

Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in Check-Tool-Modul, 81 teilig (TS CT2-D19-D20)

je 1 Steckschlüsseleinsatz

6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb für Schrauben
mit **Kreuzschlitz (PZD)** E4/E5/E6/E7/E8/E10

6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb UD-Profil
SW 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm

12,5 mm (1/2") UD-Profil
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm

12,5 mm (1/2") für Schrauben mit Innensechskant-Profil
SW 5/6/7/8/9/10/12/14 mm

je 1 Bit 6,3 mm (1/4") Form C6,3 für

Schlitzschrauben 4/5,5/6,5/8 mm

Innensechskant-Profil SW 2,5/3/4/5/6 mm

Innenvielzahn-Profil M5/M6/M8

Innen-TORX®-Profil T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1/2/3

Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1/2/3

6,3 mm (1/4")

1 Hebelumschaltknarre mit ergonomischem rutschfestem 2-K-Heft

1 Kardanverlängerung 97 mm

1 Griff mit Gleitstück 115 mm

1 Adapter Außensechskant auf Außenvierkant **6,3 mm (1/4")**

1 Bit-Adapter Innenvierkant auf Innensechskant **6,3 mm (1/4")**

1 Bit-Handhalter

1 Bit-Halter

12,5 mm (1/2")

1 Hebelumschaltknarre 270 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

1 Verlängerung 63 mm

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 24 teilig (TS CT2-7)

Ring-Maulschlüssel UD-Profil SW 8-24 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8 teilig SW

2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 14 teilig (TS CT2-2154SK-119)

3K-Schraubendreher-Satz

4 teilig, mit Schlagkappe für Schlitzschrauben 3,5/5,5/6,5/8 mm

2 teilig, mit Schlagkappe für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1/2

Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g

Körner 120 x 12 x 5 mm

Splinttreiber 1,5 mm

Splinttreiber 3 mm

Splinttreiber 4 mm

Flachmeißel 8-kant, 250 x 24 mm

Kreuzmeißel 8-kant, 125 x 10 x 5 mm

Durchtreiber 8-kant 120 x 12 x 5 mm

Zangen-Sortiment in Check-Tool-Modul, 28 teilig (TS CT2-142)

Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert

Kraft-Kombinationszange 180 mm, 2-K-Griff

Mehrfachzange 200 mm, 2-K-Griff

Kraft-Seitenschneider 180 mm, 2-K-Griff

Spiralbohrer-Kassette 24-teilig DIN 338

Spiralbohrer Ø 1 - 10,5 mm 0,5mm steigend

Kernlochbohrer Ø 3,3, 4,2, 6, 8, 10,2 mm

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-6-8000)

Doppelmaulschlüssel-Satz 12 teilig

SW 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/24x27 mm

Zangen für Außensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60 mm

Zangen für Innensicherungsringe

gerade, 10-25 mm

gerade, 19-60 mm

gewinkelt, 19-60 mm

Satz Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2")

in 2/4 CT-Modul (TS CT2-ITX19)

je 1 Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2") für Schrauben mit

Innenvielzahn-Profil M6/M8/M10/M12

Innensechskant-Profil Länge 90 mm SW 5/6/8/10/12/14 mm

Innen-TORX®-Profil T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60

lang Innen-TORX®-Profil T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-2133-2163 TX)

3K-Schraubendreher für Schrauben

mit **Innen-TORX®-Profil** T10/T15/T20/T25/T30/T40

Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant SW 5,5/6/7/8/9/10 mm

Gripzange 230 mm 10"

Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul (TS CT2-7R-2)

Doppelringschlüssel UD-Profil

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil SW

8/10/12/13/14/15/16/17/18/19 mm

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 9 teilig für Schrauben

mit **Innen-TORX®-Profil** T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T30/T40 (H 43

TX-09)

Stahlbandmaß Länge 5 m

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-D30)

Je 1 Steckschlüsseleinsatz 10 mm (3/8") für Schrauben mit

Innensechskant-Profil SW 5/6/7/8/10 mm

Innenvielzahn-Profil M5/M6/M8/M10

Innen-TORX®-Profil T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

je 1 Bit 8 mm (5/16") für Schrauben mit

Schlitz 7/8/9/12 mm

Innensechskant-Profil SW 5/6/8/10 mm

Kreuzschlitz (PH) Gr. 1/2/3/4

Steckschlüsseleinsatz 10 mm (3/8")

UD-Profil 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24 mm

10 mm (3/8")

1 Hebelumschaltknarre 200 mm

1 Kardanverlängerung 125 mm

1 Kardanverlängerung 250 mm

Doppelringschlüssel offen UD-Profil

SW 8x10/10x11/12x14/13x15/400 17x19 mm

12,5 mm (1/2")

Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse, SW 17/19/21 mm

Schraubenlöser

Kraft Bit Adapter Innenvierkant auf Innensechskant 8 mm (5/16")

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul (TS CT2-710)

Dichtungsschaber Länge 240 mm

Fühlerlehrenfächer 0,05-1,00 mm

Taschen-Messschieber 140 mm

Kabelmesser Länge 200 mm

Rückschlagfreier Schonhammer d 40 mm

Schraubenausdreher-Satz 5 teilig M3-M18

Drahtbürste, 6-reihig

Schlüsselfeilensatz, 6 teilig

Bügelsäge