

ClickShare CX-30

Nahtlose Drahtloskonferenzen für kleine oder mittelgroße Meeting- und Konferenzräume



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Remote-Zusammenarbeit**
- **Volle Interaktivität und Moderation (verfügbar bei zukünftigen Firmware-Updates)**
- **Funktioniert mit Ihrem Gerät, Ihrer Konferenzplattform (UC) und Peripheriegeräten aller Marken**
- **Verbesserte Sicherheit**
- **Verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Mit 2 Conferencing Buttons ausgestattet**
- **Zusammenarbeit über Conferencing Button**

Damit Meetings so produktiv wie nur möglich sein können, müssen sich die Teilnehmer eingebunden und inspiriert fühlen. ClickShare CX-30 von Barco bietet eine nahtlose Drahtloskonferenz-Lösung für Geräte aller Art, um Teilnehmern von Teams an Standorten überall auf der Welt die Teilnahme an inklusiven Meetings zu ermöglichen und somit die besten Ideen und Diskussionspunkte zu schaffen. ClickShare CX-30 ist mit jedem PC, Laptop oder Mac-Gerät mit Windows-, Android- oder iOS-Betriebssystemen kompatibel und kann kleine bis mittelgroße Besprechungsräume in innovative Meeting- und Konferenzeinrichtungen verwandeln.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Sie können mit Remote-Teilnehmern bei interaktiven Meetings mit Touchback-, Anmerkungs- und Blackboardingfunktionen interagieren, diskutieren und zusammenarbeiten.

Bring Your Own Meeting

Dank ClickShare CX-30 können Sie überall auf der Welt ein Meeting mit Kollegen und Interessenvertretern starten. ClickShare CX-30 ermöglicht Meetingteilnehmern aufgrund von umfassender Bring Your Own Device (BYOD)-Unterstützung die Nutzung der von ihnen bevorzugten Geräte, wodurch Remote-Zusammenarbeit zum Kinderspiel wird, wenn die Teilnahme an einem Meeting aus der Ferne und von kleinen Meetingräumen und Treffpunkten aus erfolgt. Dabei können die teilnehmenden Kollegen ihre Laptops, Tablets oder sogar Smartphone benutzen.

IT-freundliche Remote-Meetings starten



ClickShare Cx-30 ist ein vollständig integriertes, drahtloses Konferenzsystem, das innerhalb weniger Sekunden funktionstüchtig ist. Der ClickShare Wireless Conferencing Button und die ClickShare Collaboration App tragen dazu bei, den gesamten Prozess des Teilens von Inhalten schnell und einfach zu gestalten – ideal, wenn die Zeit knapp ist. Dank des dreifach unabhängigen ClickShare-Systems kann es von jedem, auf allen Geräten mit beliebigen Peripheriegeräten genutzt werden. Click Share CX-30 ist vollständig mit Windows, Mac, iOS und Android kompatibel und ist auch für jede beliebige Unified Communications-Technologie und USB-Peripheriegeräte aller Marken geeignet. ClickShare CX-30-Benutzer profitieren von interaktiven Funktionen* wie Moderation, lokale Ansicht der Raumanzeige, Anmerkungen und Blackboarding. Dank Touchback-Unterstützung können die Benutzer den Touchscreen im Raum steuern. Mit ClickShare CX-30 können sich Benutzer von jedem beliebigen Gerät aus verbinden, da das drahtlose Konferenzsystem ClickShare CX-30 IT-freundliche Funktionen, wie erweiterte Sicherheit und nahtlose Integration auf Unternehmensebene zum Schutz von Daten und des weiteren Unternehmensnetzwerks bietet. Dank der XMS Cloud Management Plattform können Geräte einfach verwaltet und sogar Analysen durchgeführt werden, damit Sie das Meiste aus Ihrem System und Ihren Meetings herausholen können.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CX-30**

Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 5-10 W, 24 W max
Gewicht	900 gr
Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)*
Video-Ausgänge	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b
Audioausgang	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Sname	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät*
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast*
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzbereich 2.4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja*
Room Dock (peripheral support)	Ja
Local view & moderation	Ja*
Netzwerk-Verbindung	LAN & WLAN *
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
*	* hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab

Generiert am: 01 Sep 2020

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.