

Lenco

 **Bluetooth®**

LBT-188

Turntable with Bluetooth transmission



LBT-188PI



LBT-188WA

Audio Technica
Cartridge Included



EN

- Bluetooth transmission
- Metal platter, arm, counterweight
- USB Port for PC connection to convert vinyl to digital format
- 2 rated speed settings 33 RPM and 45 RPM
- Pre-amplifier ON-OFF
- Moving Magnetic Cartridge (AT3600)
- Belt drive
- Start & Stop control
- Anti-skating
- Plastic dust cover
- Connections: RCA, PC output, ground
- included: CE-UK multiplug AC Adaptor

DE

- Bluetooth Übertragung
- Metalldrehsteller, Arm, Gegengewicht
- USB-Anschluss für PC-Verbindung zur Umwandlung von Vinyl- in MP3
- 2 Geschwindigkeiten 33 U/min und 45 U/min
- Vorverstärker ON-OFF
- Moving Magnetic Cartridge (AT3600)
- Riemenantrieb
- Start-Stop-Betrieb
- Anti-skating
- Staubschutzhaube aus Kunststoff
- Anschlüsse: RCA, USB PC, Erdung

NL

- Bluetooth overbrenging
- Metalen draaiplateau, arm, contragewicht
- USB naar PC aansluiting om vinyl naar digitaal formaat te converteren
- 2 snelheden 33 RPM en 45 RPM
- Voorversterker ON-OFF
- Moving Magnetic Cartridge (AT3600)
- Riemaandrijving
- Start- Stop bediening
- Anti-skating
- Plastic stofkap
- Aansluitingen: RCA, USB PC, aarding
- Inclusief: CE-UK multi-plug AC-adapter

FR

- transmission Bluetooth
- Plateau, bras et contre-poids en métal
- Encodage MP3 via PC
- 2 réglages de vitesse 33 tours et 45 tours
- Préamplificateur ON-OFF
- Cellule à aimant mobile(AT3600)
- Courroie d'entraînement
- Contrôle arrêt-démarrage
- Anti-skating
- Capot anti-poussière
- Connexions: RCA, PC, terre
- inclus: Adaptateur AC CE-UK

ES

- transmisión Bluetooth
- Plato metálico, brazo, contrapeso
- USB Port for PC connection to convert vinyl to digital format
- 2 velocidades 33 RPM y 45 RPM
- Preamplificación ON-OFF
- Cápsula de Imán Móvil (AT3600)
- Transmisión por correa
- Control de inicio y parada
- Anti-skating
- Tapa
- Conexiones: RCA, salida de PC, conexión a tierra
- Incluye: Adaptador CA multitoma CE-UK

DATA

- Power source : AC 100~240V 50/60Hz
- Power consuming max : 5W
- Dim. unit: 415 x 360 x 125 mm (WxDxH)
- Dim. Gift box: 475 x 407 x 180 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 4,6 kgs / 6 kgs
- Master carton quantity: 1pcs
- EAN-code: 8711902041122 (PI)
8711902041139 (WA)
- Custom code: 8519300000

Container quantity :
20'ft : 648pcs
40'ft : 1374pcs
40'HQ : 1498pcs

Subject to changes without prior notice



USB-PC
ENCODING

BELT
DRIVE

33/45
RPM

MOVING
MAGNET
CARTRIDGE

START
&
STOP
CONTROL

ALUMINIUM
PLATTER

ANTI-
SKATING

PRE
AMPLIFIER
ON-OFF

DUST
COVER

RCA
OUTPUT

V3 - 28-02-2020

www.lenco.com