

FTA-C300-32DIOHV-Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bezpośrednie moduły FTA wejścia/wyjścia cyfrowego dla C300 Honeywell IOTA

Pasywne interfejsy (FTA) do połączeń z cyfrowymi IOTA Honeywell C300.

- Przejrzysta identyfikacja: To samo złącze na tą samą stronę w FTA i w IOTA.
- Wskaźnik świetlny (LED) pokazuje stan komutacji
- Możliwość zasilania IOTA z FTA (ochrona bezpiecznikowa)
- Ochrona jeden bezpiecznik na kanał (opcjonalna)
- Złącze śrubowe lub bezpośrednie

Ogólne dane do zamówienia

Dostępne do	2014-05-20
Typ	FTA-C300-32DIOHV-Z
Nr zam.	1221560000
Wykonanie	
GTIN (EAN)	4050118005073
J. op.	1 Szt.

FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	216 mm	Długość (cale)	8,504 inch
Szerokość	87 mm	Szerokość (cale)	3,425 inch
Wysokość	65 mm	Wysokość (cale)	2,559 inch
Masa netto	375 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Temperatura pracy	-25...50 °C	Temperatura magazynowania	-40...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na kanał	Nie	rodzaj punktu kontrolnego	Nie
zabezpieczenie przez kanał	Nie	status LED napięcia zasilania	żółty
bezpiecznik zasilania	630 mA		

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania) SLDV-THR 5.08

dane znamionowe

napięcie robocze ≤ 250 V AC prąd maksymalny na kanał 1 A

współrzędne izolacji (EN50178)

napięcie znamionowe	< 250 V AC	kategoria przepięcia	II
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	2 kV
test udarowości	1,2 kVAC		

przyłącze pole

obszar zacisku, min. 0,13 mm² obszar zacisku, maks. 2,5 mm²

przyłącze zasilania

obszar zaciskowy, min. 0,13 mm² obszar zaciskowy, maks. 2,5 mm²

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 6.0	EC002780
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 9.0	27-14-11-52	eClass 9.1	27-24-22-16

FTA-C300-32DIOHV-Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Brozura/Katalog

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

