

**FTA-C300-32DO-LD-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bezpośrednie moduły FTA wejścia/wyjścia cyfrowego dla C300 Honeywell IOTA

Pasywne interfejsy (FTA) do połączeń z cyfrowymi IOTA Honeywell C300.

- Przejrzysta identyfikacja: To samo złącze na tą samą stronę w FTA i w IOTA.
- Wskaźnik świetlny (LED) pokazuje stan komutacji
- Możliwość zasilania IOTA z FTA (ochrona bezpiecznikowa)
- Ochrona jeden bezpiecznik na kanał (opcjonalna)
- Złącze śrubowe lub bezpośrednie

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	FTA-C300-32DO-LD-Z
Nr zam.	<a href="#">122160000</a>
Wykonanie	
GTIN (EAN)	4050118005202
J. op.	1 Szt.

## FTA-C300-32DO-LD-Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Długość	216 mm	Długość (cale)	8,504 inch
Szerokość	87 mm	Szerokość (cale)	3,425 inch
Wysokość	65 mm	Wysokość (cale)	2,559 inch
Masa netto	383 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Temperatura pracy	-25...50 °C	Temperatura magazynowania	-40...60 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na kanał	zielony	rodzaj punktu kontrolnego	Nie
zabezpieczenie przez kanał	Nie	status LED napięcia zasilania	żółty
bezpiecznik zasilania	5 A		

## dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania) SLDV-THR 5.08

## dane znamionowe

napięcie robocze 24 V DC  $\pm$  10% prąd maksymalny na kanał 1 A

## współrzędne izolacji (EN50178)

napięcie znamionowe	< 50 V AC	kategoria przepięcia	III
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	0,8 kV
test udarowości	0,35 kVAC		

## przyłącze pole

obszar zacisku, min. 0,13 mm<sup>2</sup> obszar zacisku, maks. 2,5 mm<sup>2</sup>

## przyłącze zasilania

obszar zaciskowy, min. 0,13 mm<sup>2</sup> obszar zaciskowy, maks. 2,5 mm<sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 6.0	EC002780
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 9.0	27-14-11-52	eClass 9.1	27-24-22-16

**FTA-C300-32DO-LD-Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Brozura/Katalog

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

**FTA-C300-32DO-LD-Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

