

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

Generatory pary Seuthe
Nr produktu 245002



Pełen zakres

- Numer Artykuł
- 5 Generator pary 4,5 - 6 V =, do statków, lokomotyw i podobnych modeli
- 6 0 i 1 Zaworowy generator pary 10 -14 V =, do lokomotyw i budynków modelowych
- 7 0 i 1 Zaworowy generator pary 11 -16 V =, do lokomotyw i budynków modelowych
- 9 HO Wtykowy generator pary 8 -14 V =, do przygotowanych lokomotyw firmy Fleischmann, Roco, Trix, Liliput
- 10 HO Wtykowy generator pary 10 -16 V =, do przygotowanych lokomotyw firmy Marklin, Fleischmann, Roco, Liliput
- 200 Zapasowe przewody rurowe, 5 sztuk., do artykuł nr 10 i artykuł Marklin nr 7226
- 11 HO Wtykowy generator pary 16 - 22 V =, do przygotowanych lokomotyw firmy Marklin, Fleischmann, Roco, Liliput
- 12 HO Generator pary 16 - 22 V =, do dodatkowej instalacji
- 20 HO Wtykowy generator pary 10-16 V =, do przygotowanych lokomotyw firmy Marklin, Trix, Brawa
- 21 HO Generator pary 10-16 V s, do lokomotyw z metalowym korpusem i wąskim kominem
- 22 HO Generator pary 10 -16 V =, do lokomotyw z plastikowym korpusem i wąskim kominem
- 23 HO Generator pary 16 - 22 V s, do dodatkowej instalacji w lokomotywach z wąskim kominem
- 24 HO Wtykowy generator pary 16 - 22 V =, do przygotowanych lokomotyw firmy Marklin, Trix, Brawa
- 27 HO/TT Uniwersalny generator pary 10-16V, krótki, do lokomotyw
- 28 HO/TT Uniwersalny generator pary 16-22V, krótki, do lokomotyw
- 99 HO Generator pary 8-14 V, do lokomotyw
- 100 HO Generator pary 10-16V, do lokomotyw
- 117 komin 16-18 V =, Do domów i budynków
- Wszystkie powyższe generatory dymu i pary są dostępne jako zamiennie generatory dymu i pary bez akcesoriów.
- 101 zestaw napełniający destylatu dymu i pary oraz narzędzie do napełniania dla łatwego i czystego napełniania generatorów dymu i pary konieczny dla artykuł nr 20,21,22,23 i 24 a także dla lokomotyw mocowanych bezpośrednio przez firmę Marklin, Roco, Brawa, Liliput lub Mehano z generatorami pary SEUTHE
- 105 Destylat pary-dymu butelka 50 mililitrów
- 106 Destylat pary-dymu butelka 250 mililitrów
- Super generatory pary do statków, lokomotyw i innych dużych modeli, Destylat pary-dymu butelka 50 mililitrów dołączona
- 490 Super Generator pary 6 - 7 V =, Z zestawem montażowym
- 491 Super Generator pary 6 - 7 V =, do zasilacza
- 500 Super Generator 8 -12 V =, Z zestawem montażowym
- 501 Super Generator pary 8 -12 V =, do zasilacza
- 503 Super Generator pary 10 -16 V =, do zasilacza
- Tylko od twojego sprzedawcy!

Dane techniczne generatory pary Seuthe

(Rysunek nieedytowalny)

Generator dymu i pary umieszczony w kominie domu można połączyć bezpośrednio z obwodem oświetlenia budynku, bardziej praktyczne jednak będzie umieszczenie w obwodzie wyłącznika umożliwiającego na włączenie lub wyłączenie dymu zgodnie z potrzebami. Aby uruchomić generator dymu należy zamontować igłę napełniająca na narzędziu do napełniania nabrać maks. 0,3 ml destylatu pary-dymu z butelki i napełnić generator dymu.

Uwaga:

Uważaj na przewód parowy odporny na ciepło znajdujący się po środku generatora pary; jest on bardzo delikatny i nie podlega wymianie.

Wymogiem bezpiecznej eksploatacji jest używanie oryginalnego destylatu dymu i pary firmy SEUTHE

Dostępny jest on w opakowaniach:

Art. No. 101 zestaw napełniający destylatu dymu i pary oraz narzędzie do napełniania dla łatwego i czystego napełniania generatorów dymu i pary

Art. No. 105 Destylat pary-dymu butelka 50 mililitrów

Art. No. 106 Destylat pary-dymu butelka 250 mililitrów

<http://www.conrad.pl>