

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nasze testery kabli umożliwiają bardzo łatwe sprawdzenie sieci ethernetowej pod kątem przerw w przewodach, zwarcia, prawidłowego przyłączenia, zamiany żył i napięcia zakłócającego.

Cechy:

- wskaźnik 7-segmentowy
- tylko 185 g

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-CT
Nr zam.	8808420000
Wykonanie	Wtyk przejściowy do kabla do transmisji danych
GTIN (EAN)	4032248506002
J. op.	1 Szt.

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	140 mm	Długość (cale)	5,512 inch
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1,417 inch
Ciężar	185 g	Masa netto	417 g

Temperatury

Temperatura pracy

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000305	ETIM 4.0	EC000305
ETIM 5.0	EC000305	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-09
eClass 6.2	27-20-11-09	eClass 7.1	27-20-11-09
eClass 8.1	27-20-11-09	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika [Manual](#)
[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)