

**EA (pierścienie uziemienia)  
EA-RING MS/M50 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Pierścienie uziemiające znajdują zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy ekran kabla naciągany jest na dławnicę a ta ma się znajdować wraz z innymi dławnicami obudowy na tym samym potencjale.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	EA-RING MS/M50 SC
Nr zam.	<a href="#">0930710006</a>
Wykonanie	EA (pierścienie uziemienia), Pierścień uziemienia, M 50, mosiądz
GTIN (EAN)	4032248976218
J. op.	10 Szt.

**EA (pierścienie uziemienia)  
EA-RING MS/M50 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	111 mm	Długość (cale)	4,37 inch
Masa netto	36 g		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Szerokość**

grubość	1,5 mm
---------	--------

**Informacje ogólne**

grubość	1,5 mm	gwint (zewnątrzny)	M 50
odstęp wymiar wewnętrzny B	58,1 mm	szerokość wymiar zewnętrzny C	41,3 mm
tworzywo	mosiądz	średnica wewnętrzna D2	13,5 mm
średnica zewnętrzna	65,2 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**EA (pierścienie uziemienia)**  
**EA-RING MS/M50 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

