

SPEAKA

Megafon XB-11SR

Instrukcja obsługi

nr produktu: 305305

Wersja 03/11



Przeznaczenie

Megafon służy wzmocnieniu i nagrywaniu ogłoszeń i odtwarzaniu sygnałów ostrzegawczych lub melodii na spotkaniach, demonstracjach, wydarzeniach sportowych, etc. Zasilany jest przez baterie (zobacz: Dane techniczne). Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz podczas deszczu, gdyż obudowa nie jest wodoodporna. Należy także unikać źródeł wysokiej wilgotności.

Jakiegolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej może doprowadzić do uszkodzenia produktu i zawiera inne niebezpieczeństwa, jak zwarcie, pożar i porażenie prądem.

Nie wolno modyfikować lub przebudowywać żadnego z elementów tego produktu.

Należy przestrzegać środków bezpieczeństwa pod każdym pozorem.

Produkt spełnia wszystkie wymagania krajowe i europejskie.

Środki bezpieczeństwa



Należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi oraz środkami bezpieczeństwa w niej zawartymi. W przypadku szkód materialnych jak i narażenia życia ludzkiego, które zostały spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa producent nie ponosi odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja.



Symbol wykrzyknika wskazuje na ważne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem produktu. Zawiera ważne informacje nt. poprawnej obsługi.



Symbol strzałki wskazuje na dodatkowe informacje oraz porady dotyczące obsługi urządzenia.

- Z powodu bezpieczeństwa i zgodności (CE), nieautoryzowana konwersja lub modyfikacja urządzenia jest zabroniona.
- Upewnij się, że obsługujesz urządzenie poprawnie. Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Produkt nie jest zabawką i należy go trzymać z dala od dzieci. Dzieci nie są w stanie ocenić potencjalnego zagrożenia związanego z użyciem urządzeń elektrycznych.
- Nie wylewaj i nie stawiaj żadnych płynów na urządzeniu.
- Nie kładź żadnych źródeł otwartego ognia w pobliżu urządzenia, takich jak palące się świece.
- Produkt wytwarza bardzo wysokie ciśnienie akustyczne, które przy bezpośredniej ekspozycji może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Dlatego, należy obchodzić się z urządzeniem odpowiedzialnie i nie kierować go bezpośrednio na ludzi i zwierzęta. Należy zachować odpowiednią odległość od ludzi i zwierząt podczas eksploatacji urządzenia i nie uruchamiać w małych pomieszczeniach.
- Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury, silne wibracje lub kapiącą lub bryzgającą wodę.
- Używaj urządzenia wyłącznie w klimacie umiarkowanym, unikaj klimatu tropikalnego.
- Nie pozostawiaj opakowania bez nadzoru. Może się stać niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy przestrzegać dodatkowych środków bezpieczeństwa zawartych w każdym z rozdziałów.
- W zakładach publicznych lub komercyjnych należy przestrzegać regulacji dotyczących np. prewencji wypadków. Jako operator musisz zasięgnąć informacji u odpowiednich władz i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji.
- Jeśli nie jesteś pewien jak poprawnie obsługiwać urządzenie lub w przypadku innych pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym lub innym specjalistą.

Opis produktu

- Lekka i wytrzymała obudowa wykonana z plastiku
- Pasek na ramię
- Funkcja melodii
- Funkcja pamięci ogłoszeń

Wkładanie / wymiana baterii

Baterie należy trzymać z dala od dzieci.



Podczas wkładania baterii należy zapewnić poprawną biegunowość.

Baterie należy wyjąć, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.

Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować poparzenia podczas kontaktu ze skórą. Dlatego zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Pod żadnym pozorem nie należy poddawać zwarcia baterii lub wrzucać ich do ognia. Nie należy ładować baterii jedнокrotnego użytku. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

- Wyłącz urządzenie. Przycisk ON/OFF nie może być wciśnięty.
- Naciśnij pokrętko zwalniające znajdujące się powyżej uchwytu i otwórz czerwoną pokrywę obudowy.
- Włóż sześć nowych baterii 1.5V (D) do komory baterii, zwracając uwagę na biegunowość. Poprawna biegunowość jest oznaczona w komorze baterii.
- Zamknij komorę baterii poprzez zatrzaśnięcie pokrywki. Zatrzaski muszą zaskoczyć.
- Jeśli maksymalna głośność zmaleje lub urządzenie przestanie działać, oznacza to konieczność wymiany rozładowanych baterii.
- Aby zapewnić długą żywotność baterii, należy używać typu alkalicznego.
- Użycie baterii akumulatorów oznacza niższą moc oraz krótszy czas eksploatacji z powodu niższego poziomu głośności oraz pojemności.

Eksploatacja



Nie wolno kierować megafonu bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.

Należy zachować odpowiednią odległość od innych ludzi i zwrócić uwagę na poprawne ustawienie poziomu głośności, w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.

Przełącznik „ON/OFF”: włącznik / wyłącznik

Przycisk MUSIC: przełączanie pomiędzy odtwarzaniem muzyki / trybem ogłoszeń

Przycisk RECORD:	naciśnij przycisk aby nagrać (maks. 10s) ogłoszenie
Przycisk PUT SOUND PLAY:	odtwarzanie nagranych ogłoszeń
Kontrolka VOLUME:	kontrola głośności



Jeśli pojawia się sprzężenie akustyczne podczas eksploatacji (głośny gwizdzący hałas), należy zredukować poziom głośności lub skierować megafon w innym kierunku.

Dane techniczne

Napięcie pracy	9V/DC
Moc wyjściowa	20/25W (nom./maks.)
Baterie	6 x bateria 1.5V (D) zamówienie nr: 652525 (2 szt./opakowanie, należy zamawiać 3 opak.)
Pobór mocy	ok. 500 mA (średnio)
Żywotność baterii	ok. 35h (przy średnim poziomie głośności)
Całkowity czas nagrywania	10s
Długość x średnica stożka	330 mm x 202 mm
Waga	1 kg