

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Stacja pogodowa Braun

Nr produktu 000396324



Wskazówki w zakresie baterii

1. Nie stosuj akumulatorów.
2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego typu lub zamienników.
3. Podczas wkładania pilnuj prawidłowej biegunowości baterii.
4. Trzymaj baterie z dala od dzieci.
5. Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi. Nie wyrzucaj ich do odpadów gospodarczych.
6. Nie doprowadzaj do zwarcia styków w zasobniku baterii i na zaciskach baterii.
7. Wyjmij baterie z urządzeń, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.
8. Słabe baterie należy wyjąć z zasobnika aby nie doprowadzić do nadmiernego rozładowania, które może powodować wyciek i uszkodzenie urządzeń.

Rozpoczęcie pracy

1. Włóż 3 nowe baterie AA do urządzenia głównego i 2 nowe baterie AAA do czujnika zgodnie z oznakowaniem w zasobniku baterii.
2. Przyciśnij przycisk RESET z tyłu urządzenia głównego a następnie przyciśnij przycisk RESET w zasobniku baterii czujnika.
3. W niektórych przypadkach, możesz nie odebrać sygnału od razu. Spróbuj zmienić ustawienie urządzenia i czujnika jak opisano w powyższej sekcji. Ze względu na zakłócenia atmosferyczne najlepszy odbiór występuje w porze nocnej.
4. Ustaw włącznik OFF/US/UK/DE na żądany tryb kraju. Po 8 sekundach zegar automatycznie rozpocznie wyszukiwanie radiowo sterowanego sygnału czasu.

Przyciski funkcyjne - przyrząd główny

Włącznik TIME /OFF/ALARM

- Ustaw w pozycji TIME, aby ustawić godzinę zegara .
- Ustaw w pozycji ALARM, aby ustawić godzinę alarmu.
- Ustaw w pozycji OFF, aby zamknąć tryb ustawień i powrócić do normalnego ekranu.

przycisk +

- Na normalnym ekranie, przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy formatem godziny 12/24. W trybie ustawień przyciśnij, aby zwiększyć zadaną wartość. Przyciśnij i przytrzymaj aby przyspieszyć ustawienia.

przycisk -

- W trybie ustawień przyciśnij, aby zmniejszyć zadaną wartość. Przyciśnij i przytrzymaj, aby przyspieszyć ustawienia.

Przycisk ALARM ON/OFF

- Przyciśnij, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

Przycisk SNOOZE/LIGHT

- Przyciśnij, aby włączyć podświetlenie przez 5 sekund.
- Przyciśnij, aby zatrzymać alarm i włączyć funkcję drzemki.

- Przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby trwale włączyć lub wyłączyć podświetlenie (tylko przy użyciu przejściówki DC).

Przycisk MEMO

- Przyciśnij, aby sprawdzić temperaturę/wilgotność MAX. i MIN..

- Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby usunąć rekordy temperatury/wilgotności MAX. i MIN.

Przycisk MODE 1

- Przyciśnij aby przełączyć pomiędzy normalną godziną, temperaturą zewnętrzną, temperatura wewnętrzną, wilgotnością zewnętrzną i wilgotnością wewnętrzną w oknie normalnej godziny.

Przycisk MODE 2

- Przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą wewnętrzną, wilgotnością zewnętrzną i wilgotnością wewnętrzną i godziną alarmu w oknie godziny alarmu.

Włącznik OFF/US/UK/DE

- Przesuń, aby przełączyć pomiędzy trybem US/UK/DE i aby włączyć lub wyłączyć funkcję RC.

Przycisk °C / °F

- Przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy ekranem °C / °F.

Przycisk RCC

- Przyciśnij, aby odebrać sygnał RC w celu sprawdzenia odbioru.

Przycisk LINK

- Przyciśnij, aby odebrać sygnał 433 MHz w celu sprawdzenia odbioru.

- Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy podczas odbioru sygnału 433 MHz ,aby wyłączyć odbiór.

Przycisk RESET

- Przyciśnij za pomocą szpilki, aby zresetować wszystkie wartości do ustawień domyślnych. W przypadku awarii, urządzenie należy zresetować.

Przyciski funkcyjne – czujnik

Przycisk °C / °F

- Przyciśnij, aby przełączyć pomiędzy ekranem °C / °F display.

Przycisk RESET

- Przyciśnij za pomocą szpilki, aby zresetować wszystkie wartości do ustawień domyślnych. W przypadku awarii, urządzenie należy zresetować.

Opis produktu – urządzenie główne (rysunek 1)

1. Ekran LCD
2. Przycisk SNOOZE/LIGHT
3. Przycisk ALARM ON/OFF
4. Włącznik TIME /OFF/ALARM
5. Przycisk +
6. Przycisk -
7. Przycisk MEMO
8. Przycisk MODE 1
9. Przycisk MODE 2
10. Włącznik OFF/US/UK/DE
11. przycisk °C/°F
12. Przycisk RCC
13. Przycisk LINK

- 14. Przycisk RESET
- 15. Zasobnik baterii
- 16. Wejście DC

Opis produktu – czujnik (Rysunek 2)

- A. Ekran LCD
- B. Wspornik ścienny
- C. Zasobnik baterii
- D. Przycisk °C/°F
- E. Przycisk RESET

Ustawienie strefy czasowej (Tylko wersja US)

W trybie US domyślną strefą czasową jest PACIFIC. Jeśli nie znajdujesz się w strefie Pacyfiku ustaw strefę czasową następująco:

1. W trybie normalnej godziny ustaw włącznik OFF/US/UK/DE na pozycję US, aby otworzyć tryb ustawienia strefy czasowej.
2. Przyciśnij ponownie przycisk "+" lub "-", aby wybrać odpowiednią strefę czasową:

M=Mountain C=Central E=Eastern.

Wskaźnik siły sygnału RC (Rysunek 3)

Wskaźnik sygnału wyświetla siłę sygnału w 3 poziomach. Migający segment fali oznacza odbiór sygnału czasowego.

Uwaga: możesz użyć przycisku RCC w celu ręcznego odbioru sygnału czasowego. Tryb odbioru zatrzymuje się automatycznie po 6-12 minutach.

Trwale włączanie/wyłączanie podświetlenia (tylko z przejściówką DC)

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE/LIGHT przez 2 sekundy, aby trwale włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

Ustawianie godziny

1. Ustaw włącznik TIME/OFF/ALARM w pozycji TIME.
2. Przyciśnij przycisk "+" lub "-", aby ustawić żądaną wartość.
3. Ustaw włącznik TIME/OFF/ALARM w pozycji OFF, aby powrócić do normalnego ekranu i zapisać ustawienia.

Ustawianie alarmu

1. Ustaw włącznik TIME/OFF/ALARM w pozycji ALARM.
2. Przyciśnij przycisk "+" lub "-", aby ustawić żądaną wartość.
3. Ustaw Włącznik TIME /OFF/ALARM w pozycji OFF, aby powrócić do normalnego ekranu i zapisać ustawienia.

Użycie funkcji alarmu i drzemki

1. Włącz alarm przyciskiem ALARM ON/OFF . Ikona dzwonka wyświetli się na ekranie LCD.
2. Przyciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby zatrzymać alarm i włączyć funkcję drzemki. Kiedy rozlegnie się alarm, ikona alarmu zacznie migać.
3. Aby wyłączyć funkcję alarmu i drzemki przyciśnij przycisk alarmu ON/OFF . Ikona dzwonka zgaśnie.

Uwaga: po włączeniu funkcji drzemki, alarm rozpocznie się automatycznie ponownie po 5 minutach. Funkcja drzemki wyłączy się dopiero po przyciśnięciu przycisku ALARM ON/OFF, którym włączasz lub wyłączasz drzemkę.

Odczyt rekordów temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej

1. Ustaw temperaturę na °C lub °F przyciskając przycisk °C/°F.
2. Przyciśnij przycisk MODE 1, aby przełączyć pomiędzy godziną, aby przełączyć pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą wewnętrzną, wilgotnością zewnętrzną i wilgotnością wewnętrzną.
3. Przyciśnij przycisk MODE 2, aby przełączyć pomiędzy godziną alarmu aby przełączyć pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą wewnętrzną, wilgotnością zewnętrzną i wilgotnością wewnętrzną.

Ważne:

1. W przypadku braku odbioru sygnału lub zakłóceń transmisji na ekranie pojawi się symbol “—”.
2. Upewnij się, że urządzenie główne i czujnik umieszczone są w zasięgu 30 metrów od siebie.
3. Jeśli symbol “—” nadal wyświetla się na ekranie, zresetuj urządzenie główne i czujnik. W tym celu wyjmij baterie i włóż je ponownie po kilku sekundach, następnie przyciśnij przycisk RESET na obu urządzeniach.

Sprawdzanie i usuwanie rekordów max/min temperatury i wilgotności

1. Przyciśnij przycisk MEMO, aby sprawdzić maksymalne i minimalne rekordy temperatury/wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej.
2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk MEMO przez 3 sekundy, aby usunąć maksymalne i minimalne rekordy temperatury/wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej.

Wskaźnik prognozy pogody

Wbudowany barometr wykrywa zmiany ciśnienia atmosferycznego. W oparciu o zgromadzone dane może on przewidywać warunki pogodowe na kolejne 12 – 24 godziny.

Ważne:

Stacja pogodowa przewiduje pogodę na kolejne 12 – 24 godziny. Nie musi ona odzwierciedlać bieżącej sytuacji.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

1. Kiedy ekran LCVD urządzenia głównego staje się ciemniejszy wymień natychmiast baterie na nowe 3 baterie rozmiaru AA.
2. Jeśli na ekranie głównym miga symbol niskiego poziomu baterii oznacza to słabe napięcie baterii czujnika. Wymień natychmiast baterie w czujniku na 2 nowe baterie AAA.

Ważne

- W celu uzyskania jak najlepszej wydajności zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:
1. Zdecydowanie zalecamy uruchomienie urządzenia nocą. Poczekaj aż urządzenia odbiorą sygnał automatycznie w ciągu nocy.
 2. Umieść urządzenia z dala od źródeł zakłóceń takich jak odbiorniki TV, komputery, kuchenki mikrofalowe itp.
 3. Unikaj umieszczania urządzeń na lub obok powierzchni metalowych.

4. Unikaj umieszczania urządzeń w obszarach zamkniętych takich jak lotniska, piwnice, cementowe biurowce lub fabryki.

Uwaga: narażenie na działanie środowiska elektrostatycznego może spowodować zresetowanie zegara. W takim przypadku postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją w celu ponownego ustawienia zegara.

Gwarancja

2 letnia gwarancja obejmująca wady materiałowe i wykonawcze (za wyjątkiem baterii). Gwarancja ważna jest w krajach, gdzie legalnie sprzedawany jest zegar. Gwarancja nie obejmuje pęknięć i zarysowań ekranów obiektywu.

Gwarancja

Pomoc Braun

W przypadku problemów z produktem prosimy o kontakt z lokalnym centrum serwisowym:

www.braun-clocks.com

www.braun-watches.com

lub telefonicznie **+44 208 208 1833**

OSTRZEŻENIE! Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy w zakresie odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zabrania się usuwania produktu wraz z odpadami gospodarczymi; należy oddać go do punktu zbiórki celem recyklingu.

Braun stanowi zarejestrowany znak towarowy Braun GmbH, Kronberg, Niemcy używany zgodnie z licencją Zeon Ltd.

<http://www.conrad.pl>