

SPEAKA PROFESSIONAL



Triple LCD-Monitorarm Tischmontage
Triple Desk Mounted LCD Monitor Arm
**Triple bras support pour moniteur LCD -
montage sur table**
Triple LCD-monitorarm voor tafelmontage
Supporto da tavolo per tre monitor LCD
Uchwyt do trzech monitorów LCD

(D) Triple LCD-Monitorarm Tischmontage

**Max. Tragkraft 3 x 8 kg • Horizontale
Ausrichtung • Höhenverstellbar**
Technische Daten: Tragkraft: max. 3 x 8 kg
• Tischplattenstärke: max. 100 mm • VESA-
Standard: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm •
Gewicht: ca. 8,6 kg.
Packungsinhalt: Stativstange • Querträger
• Querträgerhalterung • Doppel-Schraubzwin-
ge • 3 x Monitorhalterung • 2 x Zierkappe •
2 x Kabelbinder • Montagematerial •
Bedienungsanleitung.
Abmessungen: (B x H x T) 141,8 x 68,2 x
28 cm.

(NL) Triple LCD-monitorarm voor tafelmontage

**Max. draagkracht 3 x 8 kg • Horizontale
uitlijning • Hoogte instelbaar**
Technische gegevens: Draagkracht: max.
3 x 8 kg • Dikte tafelblad: max. 100 mm •
VESA-standaard: 75 x 75 mm, 100 x 100
mm • Gewicht: ca. 8,6 kg.
Pakketinhoud: Steunstang • Dwarsdrager •
Beugel dwarsdrager • Dubbele schroefklem •
3 x Monitormontage • 2 x Sierkap • 2 x Kabel-
binder • Montagemateriaal • Gebruiksaanwijzing.
Afmetingen: (B x H x D) 141,8 x 68,2 x
28 cm.

(GB) Triple Desk Mounted LCD Monitor Arm

**Max. load capacity 3 x 8 kg • Horizontal
alignment • Adjustable height**
Technical data: Load capacity: max. 3 x
8 kg • table top thickness: max. 100 mm •
VESA standard: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
• weight: approx. 8.6 kg.
Package content: Support rod • cross bar •
cross bar support • double clamp • 3 x
monitor supports • 2 x decorative caps • 2 x
cable ties • assembly material • operating
instructions.
Dimensions: (W x H x D) 141.8 x 68.2 x
28 cm.

(I) Supporto da tavolo per tre monitor LCD

**Portata max 3 x 8 kg • Orientamento
orizzontale • Altezza regolabile**
Dati tecnici: Portata: max. 3 x 8 kg • Spessore
ripiano del tavolo: max. 100 mm • Standard
VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm • Peso:
ca. 8,6 kg.
Contenuto della confezione: Asta di
supporto • Traversa • Supporto traversa •
doppio morsetto • 3 x supporto per monitor •
2 x Tappo • 2 x Fascetta • Materiale di
montaggio • Istruzioni d'uso (Download).
Dimensioni: (L x A x P) 141,8 x 68,2 x
28 cm.

(F) Triple bras support pour moniteur LCD - montage sur table

**Capacité max. 3 x 8 kg • Orientation
horizontale • réglable en hauteur**
Caractéristiques techniques: Capacité de
charge: max. 3 x 8 kg • épaisseur du plateau de la
table: max. 100 mm • norme VESA: 75 x 75 mm,
100 x 100 mm • poids: environ 8,6 kg.
Contenu de paquet: Barre de support • console
• support de console • double serre-joint • 3 x
fixations pour le moniteur • 2 x capuchons
décoratifs • 2 x attaches-câbles • matériel de
montage • manuel d'utilisation.
Dimensions: (L x H x P) 141,8 x 68,2 x 28 cm.

(PL) Uchwyt do trzech monito- rów LCD

**Maks. udźwign 3 x 8 kg • Regulacja pozioma
alignment • regulowana wysokość**
Dane techniczne: Obciążenie: maks. 3 x 8 kg •
Grubość blatu: maks. 100 mm • VESA standard:
75 x 75 mm, 100 x 100 mm • Ciężar: około. 8.6 kg.
Zawartość opakowania: wspornik • poprzeczka
• wspornik poprzeczki • podwójny zacisk • 3 x
wsporniki monitorów • 2 x ozdobne nasadki • 2 x
wiązania kabli • materiały montażowe • Instrukcja
obsługi (do pobrania).
Wymiary: (Szer x Wys x Gł) 141.8 x 68.2 x
28 cm.