

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000491326

**Stacja pogodowa, cyfrowa TFA 35.1065, Od
-10 do +50 °C, Od 20 do 90 %, Srebrny**





Stacja pogodowa wewnętrzna

Dziękujemy za wybór tego produktu marki TFA

Przed użyciem

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi
- Stosowanie się do instrukcji obsługi zapobiega uszkodzeniom urządzenia i utratą praw gwarancyjnych spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem urządzenia
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do instrukcji obsługi. Również – nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe odczyty i wynikające z nich konsekwencje
- Należy zwrócić szczególną uwagę na porady w zakresie bezpieczeństwa!
- Należy zachować tę instrukcję na przyszłość

Cechy i korzyści wynikające z nowego urządzenia w skrócie

- Pomiar temperatury wewnętrznej
- Pomiar wilgotności wewnętrznej
- Maksymalne i minimalne wartości pomiarów
- Prognoza pogody
- Zegar
- Kalendarz
- Alarm z funkcją drzemki

Dla Twojego bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do stosowania w zakresie wyłącznie opisanym powyżej. Produkt powinien być stosowany zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji
- Samodzielne naprawy i modyfikacje produktu nie są dozwolone
- Produkt nie może być stosowany do celów medycznych lub informacji publicznej jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

**Uwaga – ryzyko obrażeń**

- Należy trzymać produkt i baterie z dala od dzieci
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, doprowadzać do zwarcia, rozmontowywać lub ładować ponownie – istnieje ryzyko wybuchu!
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny być wymienione jak najszybciej aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekami baterii. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy nosić rękawice ochronne i okulary chroniące przed substancjami chemicznymi.

**Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu**

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią.

Działanie

- Otwórz komorę baterii i włóż baterię (1 x 1,5V AAA) zgodnie z prawidłową polaryzacją. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Tryb wyświetlacza

- W trybie normalnym lewy rząd pokazuje symbol pogody , środkowy rząd godziny i minuty oraz alarm z symbolem brzęczyka (w przypadku gdy jest włączony), prawy górny rząd pokazuje datę i wilgotność , dolny rząd – dzień tygodnia i temperaturę.
- Po naciśnięciu przycisku ° C / ° F, jednostka temperatury może zostać zmieniona z ° C na ° F
- Aby wejść do trybu alarmu naciśnij przycisk MODE (trybu). Czas alarmu zostanie wyświetlony
- Aby wejść w tryb kalendarza naciśnij dwukrotnie przycisk MODE. Zostanie wyświetlony rok.

Tryb ustawień

- Naciśnij przycisk SET przez 2 sekundy aby wejść do trybu ustawień i wybierz ustawienia jedno po drugim
- Gdy cyfry zaczną migać , ustaw żądany czas za pomocą przycisku ADJ. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dla szybszego ustawienia.

A – Ustawienie zegara

Naciśnij przycisk SET (2 sekundy) > wybierz system godzin pomiędzy 12 godzinnym a 24 godzinnym za pomocą przycisk ADJ

Naciśnij przycisk SET > Wybierz godziny czasu za pomocą przycisku ADJ

Naciśnij przycisk SET > Wybierz minuty czasu za pomocą przycisku ADJ

Naciśnij przycisk MODE> Wyjście z trybu ustawień

Naciśnij przycisk MODE > Wejście do trybu alarmu

Naciśnij przycisk SET (przez 2 sekundy) >Wybierz godziny czasu alarmu za pomocą przycisku ADJ

Naciśnij przycisk SET > Wybierz minuty czasu alarmu za pomocą przycisku ADJ

Naciśnij przycisk MODE > Wyjście z trybu ustawień

C – Ustawienie kalendarza

Naciśnij przycisk MODE > Wejście do trybu kalendarza

Naciśnij przycisk SET (2 sekundy) > Wybierz Rok za pomocą przycisku ADJ

Naciśnij przycisk SET > Wybierz Miesiąc za pomocą przycisku ADJ

Naciśnij przycisk SET > Wybierz Dzień za pomocą przycisku ADJ

Naciśnij przycisk MODE > wyjście z trybu ustawień

Włączenie i wyłączenie alarmu

- Aby włączyć lub wyłączyć alarm oraz funkcję brzęczyka naciśnij przycisk ADJ w trybie alarmu.

Odpowiedni symbol pojawi się lub zniknie na wyświetlaczu.

- Naciśnij dowolny przycisk aby wyłączyć alarm.

Funkcja drzemki

- kiedy zabrmi alarm, możesz włączyć funkcję drzemki za pomocą przycisku SNZ. Symbol drzemki pojawi się na wyświetlaczu. Alarm zostanie przerwany na 5 minut.

Maksymalne i minimalne wartości

- Naciśnij przycisk ADJ w trybie normalnym a największe odczyty od ostatniego resetu dla temperatury i wilgotności zostaną wyświetlone

- Naciśnij ponownie przycisk ADJ, na wyświetlaczu pojawią się najniższe odczyty od ostatniego resetu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ aby zrobić reset Maksymalnych i minimalnych wartości dla temperatury i wilgotności

Prognoza pogody

- Urządzenie posiada czujnik ciśnienia atmosferycznego. Prognoza pogody jest oparta na podstawie zmian wartości wilgotności.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść urządzenie za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników lub środków do czyszczenia

- Wymij baterie jeśli nie są one używane przez dłuższy czas

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu

Wymiana baterii

- Wymień baterie gdy wyświetlacz stanie się nieczytelny lub poziom alarmu zmniejszy się

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak wyświetlania symboli na wyświetlaczu	> Upewnij się że polaryzacja baterii jest prawidłowa > Wymień baterie
Błędne informacje na wyświetlaczu	> Wymień baterie

Specyfikacja

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: 0 ° C ... + 50 ° C (32 ° ... + 122 ° F)

Wilgotność: 20% RH ... 99% RH

Zużycie energii: 1 x 1,5 V AAA (baterie w zestawie)

Wymiary: 180 x 38 x 90 mm

Waga: 164 g (tylko urządzenie)