

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG M16-K67 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dławniki kablowe do specjalistycznych zastosowań w obszarach przemysłowych spełniają najwyższe wymagania jakościowe i bezpieczeństwa, są dostępne z takich materiałów, jak poliamid, polistyren i mosiądz.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M16-K67 4-8
Nr zam.	1909670000
Wykonanie	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248536597
J. op.	50 Szt.

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)

VG M16-K67 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	34,5 mm	Długość (cale)	1,358 inch
Masa netto	6,18 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Klasa palności wg UL 94	V-2
Normy	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444	Stopień ochrony	IP67
długość gwintu	8 mm	gwint (zewnątrzny)	M 16
moment obrotowy króćca, maks.	4,75 Nm	moment obrotowy króćca, min.	3,75 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	3,5 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	2,5 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks.	4,75 Nm	moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min.	3,75 Nm
rozmiar klucza 1	19 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	poliamid 6	wkładka uszczelniająca	NBR
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	8 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	4 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP