



Pompy zatapialne wysokiej mocy chłodzone wodą BWV 04

Informacje o produkcie:

Nr zam: 53 90 90

Nr. Zam: 539082

Nr zam: 539074

Pompy o wysokiej jakości, możliwe przenośne stosowanie.

- Stworzone do pompowania wody pitnej. Materiały z których wyprodukowano urządzenie mają atest przydatności do kontaktu z produktami spożywczymi.
- Stosowanie do zanurzenia pod wodą, dozwolone zanurzanie kabla elektrycznego.
- Dla 12-14 Volt (baterie lub transformator z prostownikiem)
- Pompy mogą pracować bez przerwy max do 30 minut. To oznacza 50% czasu pracy, =30 minut pracy i 30 minut przerwy po. Pompę typu BWV 04 można stosować w trybie ciągłym przy 6-9 Volt.
- Bez utraty jakości pracy można stosować prawo i lewostronnie

Konserwacja:

- Urządzenie nie wymaga konserwacji, jest to pompa wodoszczelna, chroniona przed zalaniem,
- Uszczelka sucha
- Smarowanie ciągłe.
- Należy chronić przed temperaturą poniżej 0°C oraz powyżej +50°C

Dane techniczne:

12 V/0,9 - 1,7 A □ średnica tylko 38 mm □ dł. przewodu 1 m □ max. wydajność 10 l/min. □ maks. wysokość tłoczenia 6 m (0,6 bar) □ wys. 80 mm □ silnik 7-biegunowy o niezależnym kierunku obrotów □ średnica łącza węża 10 mm □ uszczelka sucha □ smarowanie ciągłe □ wymuszone chłodzenie silnika wodą przy 6 - 9 V zezwala na ciągłą pracę pompy □ ciężar 145 g □ czas włączenia 50% czasu pracy

Producent:

Brawig Wasserversorgung

An der Fliede

D-34385 Bad Karlshafen

Tel:0/5672/2310