

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



# **Pompy Comet**

***Nr produktu 000552370***



#### Instrukcja obsługi

1. Pompy Comet wymagają źródła zasilania prądem stałym 12V, które może zapewniać:
  - akumulator samochodowy
  - baterie o suchych ogniwach 2 x 6V
  - transformator prądu zmiennego – maksymalny prąd pozbawiony tętnień 14V. Dopuszczalny cykl roboczy to 15 minut czasu pracy i 15 minut czas chłodzenia. Maksymalny czas pracy na sucho wynosi 2 godziny bez uszkodzenia pomp.

2. Podłączenia elektryczne pompy przedstawiają się jak poniżej:

2 żyłowy kabel płaski	+ czarny/biały	- biały
2 żyłowy kabel okrągły	+ brązowy	- niebieski

Pompa może być sterowana włączonym kurkiem, wyłącznikiem nożnym, przełącznikiem ciśnieniowym przepony itp.

3. Pompy Comet przeznaczone są do użytkowania wody wyłącznie do maksymalnej temperatury 60 st C. Zamknięte hermetycznie dla pracy nie wymagającej konserwacji. Wyprodukowane z nietoksycznego i bezsmakowego materiału. Silne uderzenie lub upadek prowadzi do uszkodzenia pompy.
4. Chroń pompę przed zamarznięciem. Na zimę opróżnij zbiorniki z wody i odłącz. Dokładnie osusz pompę z wody

<http://www.conrad.pl>