

## Osuszacz powietrza Wenko

### Instrukcja obsługi

Nr produktu: 571004

**Instrukcja obsługi:** Ten system osuszania pokoi jest niezwykle wydajny i łatwy w zastosowaniu. Umieść pojemnik w miejscu, które chcesz osuszyć.

**UWAGA!** Zdejmij ochronne folie jedynie w momencie, gdy chcesz rozpocząć proces osuszania. Umieść blok na kratce, którą należy umieścić w pojemniku zbierającym. Następnie połóż plastikową pokrywę na górze. Proces osuszania rozpocznie się. Obserwując, zobaczysz że zużycie granulatu w bardzo wilgotnych pomieszczeniach jest szybkie na początku i wolniejsze wraz z upływem tygodni. Absorbacja pozostałych granulek nie będzie przez to ograniczona. Płyn wchłonięty przez granulki zostanie zebrany jako płyn w większym pojemniku.

**Ważne:** Do momentu, gdy blok jest zaplombowany w folii plastikowej, substancje aktywne zatrzymają swoje zdolności do absorpcji. Pozwala to na przechowywanie wymienników. Jeśli woda nie zacznie się zbierać od razu w pojemniku zbierającym, nie oznacza to, że proces osuszania jeszcze się nie zaczął. Ten osuszacz został stworzony na podstawie najnowszej technologii. Zwróć uwagę, że osuszacz absorbuje/usuwa wodę, dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu wilgotności. Ponadto, osuszacz potrzebuje czasu przed aktywacją (widoczną). Oznacza to, że proces osuszania rozpoczyna się zanim jest widoczny gołym okiem.



Zawiera chlorek wapnia

Drażniący dla oczu

Nie wdychaj

Unikaj kontaktu ze skórą