

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 640223

Zegar cyfrowy M601508 Sterowany radiowo, (Ø) 40 cm



Instrukcja obsługi

1. Rozpoczynanie pracy (DCF)

Włóż baterię typu (LR6, 1,5V, typ AA) do komory baterii zgodnie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. Ruch wskazówek rozpocznie procedurę ustawiania wskazówek na godzinę 12:00.

2. Tryb obioru sygnału:

a) Procedura automatyczna: rozpocznie się zaraz po włożeniu baterii. Po 2 do 10 minutach wskazówki ustawią się na właściwym czasie, zgodnie z sygnałem nadajnika.

b) Procedurę ręczną/ wymuszone włączenie

Włącza się poprzez przytrzymanie przycisku WAVE przez dłużej niż 3 sekundy.

Wskazówka sekund, minut oraz godzin zresetuje się na pozycji godziny 12:00 i zegar wejdzie w tryb odbioru sygnału.

Po poprawnym odbiorze sygnału zegar ustawi wskazówki na poprawnym czasie i rozpocznie działanie.

Cała procedura zabierze około 3-10 minut po ustawieniu wskazówek zegara na pozycji godziny 12:00.

W przypadku niepowodzenia odbioru sygnału, zegar zacznie działać od pozycji godziny 12:00.

3. Ręczna konfiguracja czasu (w obszarach gdzie nie występuje sygnał lub gdy jest zakłócony): naciśnij przycisk SET na dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć ten proces. Wskazówki minut i godzin zaczną biec. Przytrzymaj wciśnięty przycisk aż wskazówka dojdzie do poprawnego czasu. Do ustawienia wskazówki sekund naciskaj przycisk SET kilkakrotnie aż do uzyskania właściwej pozycji. Czas zostanie skorygowany automatycznie jeśli w międzyczasie sygnał zostanie odebrany poprawnie.

4. Reset

Wymagany po wymianie baterii. Po prostu naciśnij przycisk RESET jeden raz po włożeniu nowych baterii do komory baterii.

Wskazówki:

1. Wymieniaj baterie na nowe co każdy rok, gwarantuje to poprawne działanie zegara. Po włożeniu baterii, zegar ustawi wskazówki na godzinie 12:00 i rozpocznie odbiór sygnału.

2. Gdy zegar nie jest używany przez dłuższy okres czasu, wyjmij baterie.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne powstałe uszkodzenia mienia lub ciała jeśli produkt został użyty nie zgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzony w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.

Gwarancja w takich przypadkach będzie nieważna.

- Niedopuszczalne są nieuprawnione zmiany lub modyfikacje urządzenia ze względów bezpieczeństwa i zatwierdzenia (CE)

- Urządzenie nie może być narażone na żadne duże obciążenia mechaniczne

- Nie należy zostawiać bez nadzoru materiałów opakowania, gdyż mogą stać się niebezpieczną zabawką w rękach dzieci.

- Urządzenie może być używane wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

- Prace serwisowe, regulacje lub naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

Jeśli pojawią się jakieś pytania, na które odpowiedzi nie zostały udzielone w tej instrukcji obsługi skontaktuj się z naszym ekspertem lub z działem pomocy technicznej.