



Cyfrowy termometr okienny TFA Vista

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 646244

Cechy

- łatwe odczytywanie temperatury zewnętrznej z pomieszczenia
- Wartości maksymalne i minimalne z funkcją automatycznego resetu
- łatwy do zamontowania, zdejmowalny przy czyszczeniu okna
- Odporny na warunki pogodowe



Specyfikacje

Zakres pomiaru na zewnątrz	-25°C do +70°C
Zakres pomiaru wewnątrz	0°C do +40°C
Dokładność na zewnątrz	±1.5°C
Dokładność wewnątrz	±1°C
Rozdzielczość	0.1°C
Bateria	LR44 1.5 V

Instalacja

Eksploatacja termometru okiennego: zamocuj uchwyt do okna za pomocą dołączonej taśmy przylepnej. Wyczyść szybę okienną przed przyklejeniem (bez detergentów).

Eksploatacja termometry wewnętrznego: zamocuj w wybranym miejscu uchwyt za pomocą dołączonej taśmy przylepnej.

Teraz możesz z łatwością zawieszać i zdejmować termometr.

Uwaga:

- Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych; wyniki mogą zostać sfalszowane! Skrajnie wysokie temperatury mogą doprowadzić do uszkodzenia wyświetlacza. Ciągłe nasłonecznienie może odplamić materiał ciekłokrystaliczny.
- Wybierz suche miejsce dla nadajnika. Ciągła wilgoć nadwyręza komponenty elektroniczne.
- Ważna informacja przy użyciu jako termometr okienny: z powodu emisji ciepła (w zależności od izolacji) i osłony twojego okna możliwe, że temperatura wyświetlana na VISTA będzie wyższa niż na zewnątrz, w nieosłoniętym miejscu, nad ziemią.

Eksploatacja

- Zdejmij uchwyt. Zdejmij osłonkę z wyświetlacza. Wyjmij ostrożnie LCD z obudowy, trzymając za prawą i lewą stronę modułu. **Uwaga: Nie dotykaj bezpośrednio wyświetlacza.** Wyjmij pasek zabezpieczający baterię lub włóż baterię (+- strona skierowana w górę). Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza. Urządzenie jest gotowe do użycia.
- Górny wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę, dolny wyświetlacz pokazuje temperatury maksymalne (MAX) i minimalne (MIN).
- Automatyczna aktualizacja temperatury maksymalnej następuje o godzinie 8:00 a temperatury minimalnej o 20:00. Dlatego należy ustawić aktualną godzinę.
- Naciśnij przycisk MODE aby wejść w tryb ustawień. Ustaw godzinę za pomocą „+”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dla szybkiego przewijania. Naciśnij ponownie przycisk MODE aby w ten sam sposób ustawić minuty. Aby powrócić do normalnego trybu, naciśnij raz jeszcze przycisk MODE.
- Za pomocą przełącznika IN/OUT wybierz, czy termometr ma pracować jako termometr okienny (OUT) czy wewnętrzny (IN).
- Po zakończeniu wszystkich ustawień, włóż LCD ostrożnie do obudowy i załóż transparentną osłonkę.

Wymiana baterii

- Za pomocą śrubokręta ostrożnie wypchnij baterię. Wymień baterię (+- strona skierowana w górę). Bądź ostrożny i włóż baterię całkowicie, nie uszkodzając płytki.

- **Uwaga:** zużyte urządzenia elektroniczne i baterie nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, aby chronić środowisko, należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.

Konserwacja

- Nie ciągnij lub zginaj wyświetlacza lub czujnika.
- Wymień baterię, gdy kontrast wyświetlacza osłabnie.
- Nie narażaj przyrządu na skrajne temperatury, wibracje lub wstrząsy.
- Czyść za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników lub środków żrących.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z miejscem zakupu. Zmień baterię przed złożeniem reklamacji. Gwarancja wygasa w przypadku niepoprawnego użytkowania lub nieautoryzowanego otwarcia produktu.