

Futerał Outdoor, czarny

Nr zam. 65 88 00

Nr zam. 70 85 03

Nr zam. 65 87 99

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy jako wygodny futerał na narzędzia, sprzęt elektroniczny, itp., które muszą być chronione przed szkodliwymi wpływami środowiska (np. deszcz, kurz).

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w tej instrukcji.

Niniejszy produkt jest zgodny z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Futerał Outdoor
- Instrukcja obsługi

Objaśnienia symboli



Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzenia.



Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

Zasady bezpieczeństwa



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji! W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W powyższych przypadkach rękojmią/gwarancja wygasa.

- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacja produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci.
- Mimo, że futerał jest bardzo stabilny, nie można wykorzystywać go jako krzesła czy jako substytut stopnia lub drabiny. Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu, jak również zranienia.
- Podczas przewozu produktu należy przestrzegać obowiązujących wymogów ustawowych lub wytycznych dot. na przykład bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia ładunków, przeładunku towarów, itp.
- Jeśli ciężkie przedmioty są przewożone w futerałach, należy używać odpowiednich pomocy przy transporcie (np. samochód z platformą lub wózek ręczny).
- Futerał musi być chroniony w odpowiedni sposób w czasie transportu, na przykład w pojeździe. Gwałtowne ruchy pojazdu (np. podczas hamowania) mogą doprowadzić do uszkodzenia pojazdu lub futerału, istnieje także duże ryzyko zranienia.
- Należy zawsze ustawiać produkt w taki sposób, by nie mógł się przesuwać ani przesunąć. Wybierz płaską, stabilną, odpowiednią przestrzeń jako miejsce umieszczenia futerału.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.

Obsługa

- W zależności od elementów, które chce się przetransportować w futerałach, muszą one zostać w nim odpowiednio zabezpieczone, np. za pomocą kostek z pianki.
Podczas dostawy w futerałach znajdują się odpowiednie wkładki piankowe, które można dopasować do kształtu obiektu, który chce się przetransportować.
- Kilka futerałów tej samej wielkości można ułożyć jeden na drugim. Należy jednak uważać, aby stos taki nie przewrócić się.
- Produkt nie jest zabezpieczony przed wodą morską, chemikaliami, kwasami ani zasadami.
- Futerał należy starannie zamykać za pomocą wszystkich zatrzasków, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i wilgoci.



Podczas zamykania należy sprawdzić, czy między krawędziami elementów futerału nie zostały przytrzaśnięte żadne objekty.

- Należy również zamknąć pokrętko do kompensacji ciśnienia, w przeciwnym razie woda/wilgoć może przenikać do środka produktu. Pokrętko należy obrócić w tym celu w prawo.
Przesuń pokrętko w lewo, aby otworzyć zawór.
- Pokrętko na futerałach służy do wyrównania ciśnienia przed otwarciem przedmiotu, kiedy został on przewieziony między znacznie różniącymi się wysokościami.
- Uchwyty na zewnątrz futerału mogą na przykład służyć do zabezpieczenia przed nieuprawnionym otwarciem za pomocą kłódki (brak w zestawie).
- Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, materiał z tworzywa sztucznego (PP) staje się kruchy i może łatwo pęknąć np. w przypadku upadku na twardą podłogę.

Czyszczenie

Czyszczenie urządzenia należy przeprowadzać za pomocą czystej, miękkiej szmatki, którą można zwilżyć wodą. Do usuwania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu.

Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ obudowa produktu może zostać przez nie uszkodzona (odbarwienia).

Utylizacja



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Nr zamów.	658800	708503	658799
Objętość transportowa	5,5 l	14 l	30 l
Obciążenie transportowe	15 kg	25 kg	30 kg
Wymiary (wewnętrzne), W x D x H	235 x 180 x 130 mm	425 x 285 x 120 mm	490 x 340 x 185 mm
Wymiary (zewnętrzne), W x D x H	260 x 245 x 175 mm	460 x 360 x 175 mm	560 x 430 x 215 mm
Waga (pusty)	1,4 kg	3,35 kg	5,2 kg
Stopień ochrony (IP)	IP67	IP67	IP67
Głębokość	maks. 1 m (czas maks. 30 min)	maks. 1 m (czas maks. 30 min)	maks. 1 m (czas maks. 30 min)