



Zegar łazienkowy DCF TFA

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 672104

Cechy

- Wysokiej precyzji zegar sterowany radiowo
- Wyświetlacz analogowy ze wskazówką sekund
- Wyświetlacz temperatury
- Do montażu ściennego lub postawienia na stole
- 4 duże przyssawki – nie wymaga wiercenia w ścianie
- Pokrywa szklana

Obudowa

A: Wbudowany otwór do powieszenia

B: Otwory dla zdejmowanej podstawki

C: 4 przyssawki

D: Obudowa/ pokrywa komory baterii

Zegar sterowany radiowo

Czas ustawiany jest na podstawie czasu Cezowego Zegara Atomowego, obsługiwanego przez Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, który posiada dziewięć mniejszą niż jedna sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i nadawany w Mainflingen, niedaleko Frankfurtu, poprzez sygnał DCF-77 (77.5 kHz) i posiada zakres ok. 1.500 km. Twoje radio odbiera sygnał i konwertuje go aby pokazać dokładną godzinę w lecie lub zimie. Jakość odbioru zależy w dużej mierze od położenia geograficznego. W większości przypadków, nie powinno być żadnych problemów z odbiorem w odległości 1500 km od Frankfurtu.

Należy zwrócić uwagę:

- Zalecana odległość od jakichkolwiek źródeł interferencji, takich jak monitory komputerowe lub telewizor, powinna wynosić minimum 1.5 -2 metrów.
- Wewnątrz pomieszczeń zbudowanych z żelazobetonu (piwnice, pomieszczenia specjalne), odbiór sygnału jest osłabiony. W skrajnych przypadkach, umieść urządzenie blisko okna aby poprawić odbiór sygnału.
- W nocy, zakłócenia atmosferyczne są zazwyczaj mniejsze i odbiór jest wtedy przeważnie możliwy. Odbiór sygnału raz na dzień wystarcza aby utrzymać dewiację poniżej 1 sekundy.

Eksploatacja

- Umieść zegar na stole.
- Otwórz komorę baterii. Obróć obudowę w lewo (45°).
- Włóż baterię (1 x 1.5V AA), polaryzacja jak wskazano.
- Temperatura zostanie wyświetlona w °C.
- Po pierwszym uruchomieniu zegar pokazuje godzinę 12:00 i próbuje odebrać sygnał DCF. Po otrzymaniu sygnału (maks. 3-10 min.), wskazana zostanie aktualna godzina. Jeśli odbiór sygnału zakończy się niepowodzeniem (14 prób), wyjmij baterię i po 1 minucie włóż ponownie.
- Przyciski umieszczone są wewnątrz komory baterii. Nie naciskaj żadnych przycisków podczas okresu uruchamiania i ustawiania początkowego.
- Zamknij komorę baterii. Obróć obudowę w prawo (45°). Upewnij się, że otwór do powieszenia znajduje się na środku.

Przycisk REC

- Możesz wyszukać ręcznie sygnał DCF przyciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk REC.

Przycisk M.SET

- W przypadku nieudanej próby odbioru sygnału DCF, czas można ustawić ręcznie. Zegar będzie wtedy działać jak normalny zegar kwarcowy.
- Trzymaj przycisk M.SET do momentu ustawienia żądanej godziny.
- Naciśnij krótko aby przesunąć do przodu o 1 minutę.

Wybór miejsca i montaż

- Za pomocą odłączanego stojaka zegar można umieścić na płaskiej powierzchni lub zamocować na ścianie wieszając za otwór w obudowie.
- Przysaski mogą zostać użyte na płaskiej powierzchni. Nie zdejmuj zegara ciągnąc za obudowę. Najpierw delikatnie odczep przysaski palcami.

Wymiana baterii

- Używaj wyłącznie baterii alkalicznych. Zwracaj uwagę na poprawną biegunowość. Słabe baterie powinny zostać szybko wymienione aby uniknąć szkód związanych z wyciekającą baterią. Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Używaj rękawiczek ochronnych podczas obsługi wyciekniętych baterii.

Uwaga: Prosimy o niewyrzucanie starych urządzeń elektronicznych oraz pustych baterii razem z odpadami domowymi. Aby chronić środowisko, zgodnie z krajowymi lub lokalnymi regulacjami, zabierz je do punktu sprzedaży lub do odpowiedniego punktu zbiórki.

Instrukcje

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Unikaj kładzenia urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń/ ram metalowych takich jak komputer lub odbiornik TV.
- Nie wystawiaj urządzenia na temperatury skrajne, wibracje lub wstrząsy.
- Czyść za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj silnych detergentów lub środków czyszczących.
- Uwaga: Z uwagi na wysoką wilgotność w łazience, może się tak zdarzyć, że przysaski stracą przyczepność.
- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, zresetuj go postępując zgodnie z instrukcją instalacji baterii. Wymień baterię.

Wyjątki od gwarancji

- Produkt ten nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od zasięgu dzieci.
- Produkt nie powinien być używany w celach medycznych lub w celach informacji publicznej, przeznaczony jest do użytku domowego.
- Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania.

- Żadna część tej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody TFA Dostmann.
- Nieprawidłowe użytkowanie lub nieuprawione otwarcie obudowy oznacza utratę gwarancji.

Specyfikacje

Zegar sterowany radiowo	DCF-77 (77.5 kHz)
Zakres temperatury	20°C do 40°C
Dokładność	±1°C

Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że ten produkt spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/WE.

O deklarację zgodności możesz zapytać tutaj:

info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, D-97877 Wertheim / www.tfa-dostmann.de