

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zegar ścienny cyfrowy DCF

Nr produktu 672320



Dane techniczne:

- Zegar sterowany przez radio
- Ręczne ustawienie czasu
- Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12
- Funkcja kalendarza
- Wyświetlacz temperatury w °C °F
- Dwa alarmy dzienne
- Czas w opcjonalnym formacie 12/24
- Funkcja drzemki
- Termometr zasięg mierzonej temperatury domowej – 0 °C (32°F) ~ 50 °C (122 °F) (Czas kalibracji 30 sekund)
- Bateria: 1.5V „AA”, rozmiar x 2pcs (nie dołączona)

WAŻNE INFORMACJE**Uruchomienie:**

- Otwórz komorę baterii na tylnej stronie odbiornika i włóż baterie. Zwróć uwagę na przestrzeganie właściwej polaryzacji. Zamknij komorę baterii.
- Po włożeniu baterii, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zapalą się na 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który poinformuje o wykryciu temperatury wewnątrz pomieszczenia i wilgotności.
- Zegar automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF po siedmiu minutach. Ikona radiowego masztu zacznie migać.

Ręczne ustawienie czasu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, aż włączy się wyświetlacz. Teraz użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić właściwy format czasu (12/24).
- Naciśnij **SET**, aby potwierdzić ustawienie. Wyświetlona godzina zacznie migać. Teraz użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić poprawną godzinę.
- Naciśnij **SET**, aby potwierdzić ustawienie. Wybór minuty dla danego dnia tygodnia wyświetli się. Teraz użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić poprawną minutę.

- Naciśnij SET, aby potwierdzić ustawienie. Symbol roku wyświetli się. Teraz użyj przycisków

▲ i ▼, aby ustawić poprawny rok.

- Naciśnij SET, aby potwierdzić ustawienie. Symbol miesiąca wyświetli się. Teraz użyj przycisków

▲ i ▼, aby ustawić miesiąc.

- Naciśnij SET, aby potwierdzić ustawienie. Symbol daty wyświetli się. Teraz użyj przycisków

▲ i ▼, aby ustawić datę.

- Naciśnij SET, aby potwierdzić ustawienie i w celu zakończenia ustawień. Wprowadź tryb zegara.

Do Twojej wiadomości:

- po 7 sekundach bez naciskania żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z Trybu Ustawionego na Tryb Normalny.

- Istnieje 7 języków określających dni tygodnia: angielski, włoski, francuski, holenderski, hiszpański, duński i niemiecki.

Dzienne ustawienie alarmu:

Ten zegar posiada jeden alarm dzienny. Aby zobaczyć czas alarmu, naciśnij krótko przycisk ALARM. Wyświetlacz przełącza się z zegara na alarm, jeśli naciśniesz przycisk ponownie zegar powraca do normalnego wyświetlania czasu. Wykonaj następujące czynności, aby ustawić alarm dzienny:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez 2 sekundy, aż wyświetlony czas alarmu i ikony zaczną migać.

- Wyświetlacz godziny w alarmie zaczynie migać. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić żądaną godzinę. Naciśnij przycisk ALARM, aby potwierdzić ustawienie.

- Wyświetlacz minuty w alarmie zaczynie migać. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić żądaną minutę. Naciśnij przycisk ALARM, aby potwierdzić ustawienie i aby zakończyć wprowadzanie ustawień.

- Aby włączyć lub wyłączyć alarmy dzienne w trybie alarmowym, naciśnij UP, aby przełączyć funkcje alarmu.

Do Twojej informacji:

- Po 7 sekundach bez naciskania żadnego przycisku zegar automatycznie przełącza się z Trybu Ustawionego na Tryb Normalny.

- Alarm będzie włączony przez 2 minuty, dopóki go nie wyłączysz i nie naciśniesz jakiegokolwiek przycisku. W tym wypadku alarm włączy się automatycznie po 24 godzinach.

- Rośnie dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania – 2 minuty), głośność dzwonka zmienia się czterokrotnie, w czasie, gdy alarm jest włączony.

Automatyczna funkcja drzemki:

- Aby włączyć funkcję automatycznej drzemki: kiedy alarm jest słyszalny, naciśnij przycisk SNOOZE, aby włączyć funkcję drzemki. Kiedy funkcja drzemki jest włączona, symbol alarmu pojawi się na wyświetlaczu.
- Alarm będzie włączony przez 2 minuty, dopóki go nie wyłączysz i nie naciśniesz jakiegokolwiek przycisku. W tym wypadku alarm włączy się automatycznie po 24 godzinach.
- Funkcję drzemki można przerwać naciskając dowolny przycisk. Drzemka jest powtarzana aż do siedmiu razy.

Wyświetlacz temperatury °C/°F

- Temperatura jest wyświetlana w °C lub °F. Krótco naciśnij przycisk , co pozwoli przełączyć się poszczególnym trybom.

Odbiór sygnału radiowego

- Zegar automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF po 7 minutach od każdego nowego włączenia i wymiany baterii na nowe. Ikona radiowego masztu zacznie migać.
- O godzinie 1:00 zegar automatycznie przeprowadza synchronizację z sygnałem DCF, korygując odchylenia od dokładnego czasu. Jeśli próba synchronizacji nie powiodła się (ikona radiowego masztu zniknie z wyświetlacza), system będzie próbował dokonać synchronizacji przy następnej pełnej godzinie. Ta procedura automatycznie powtarza się łącznie 5 razy.
- Aby rozpocząć odbiór sygnału DCF, naciśnij przyciski WAVE. Jeśli sygnał nie pojawi się po siedmiu minutach, szukanie sygnału zostanie wstrzymane (maszt radiowy zniknie) i rozpocznie się ponownie przy następnej pełnej godzinie.
- Podczas odbioru RC zatrzymaj wyszukiwanie sygnału radiowego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WAVE przez 2 sekundy.

Do Twojej informacji:

- Migająca ikona radiowego masztu wskazuje, że wyszukiwanie sygnału DCF zaczęło się.
- Gdy ikona radiowego masztu przestanie migać, oznacza to, że sygnał DCF został pomyślnie znaleziony.
- Zalecamy minimum 2,5 metrowy dystans od wszystkich źródeł i zakłóceń, takich jak telewizory, czy monitory komputerów.
- Odbiór radiowy jest słabszy w pokojach z betonowymi ścianami (np. w piwnicach) i w biurach. W takich niesprzyjających warunkach umieść system blisko okna.

Prawny obowiązek zutylizowania baterii

Stare baterie należy zutylizować w specjalnie przeznaczonych do tego celu punktach. Mogą one szkodzić zdrowiu i środowisku naturalnemu. Użytkownik końcowy jest zobowiązany przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych.

<http://www.conrad.pl>