

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cyfrowy termometr MAX/MIN

Nr produktu 672445



Cyfrowy termometr MAX/min

Dziękujemy za zakup przyrządu firmy TFA.

Przed użyciem:

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i utracie praw gwarancyjnych wskutek uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem. Nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

Zwracaj szczególną uwagę na wskazówki w zakresie bezpieczeństwa.

Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

Zakres działania i korzyści nowego urządzenia

Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (za pomocą przewodu)

Wartości min i maks.

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do wyżej opisanych zastosowań. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z instrukcją.

Nieupoważnione zmiany, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione.

Produkt nie może być stosowany do celów medycznych, informacji publicznej; przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Uwaga: ryzyko obrażeń!

Przechowuj przyrząd oraz baterie poza zasięgiem dzieci.

Zabrania się wrzucania baterii do ognia, zwierania ich, demontowania lub ładowania. Ryzyko wybuchu!

Połączenie baterii grozi śmiercią. W przypadku połączenia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Baterie zawierają szkodliwe kwasy, słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z ich wyciekania.

Jeśli nie korzystasz z produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

Podczas obchodzenia się z ciekącymi bateriami noś rękawice ochronne i okulary BHP.

Ważne informacje związane z bezpieczeństwem produktu.

Nie narażaj produktu na skrajne temperatury, drgania lub wstrząsy.

Czyść przyrząd oraz przewód miękką, wilgotną szmatką. Nie stosuj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących.

Rozpoczęcie pracy

Zdejmij folię ochronną z ekranu.

Zdejmij podstawkę.

Otwórz zasobnik baterii obracając pokrywkę w kierunku strzałki za pomocą monety i wyjmij taśmę izolacyjną. Ponownie zamknij zasobnik baterii.

Przyrząd jest gotowy do pracy.

Górny ekran pokazuje temperaturę wewnętrzną A.

Dolny ekran pokazuje temperaturę zewnętrzną B poprzez kabel.

Wyjmij baterię aby wyłączyć przyrząd.

Wartości maksymalne i minimalne

Przyciśnij przycisk MIN/MAX C; wyświetli się najwyższa i najniższa temperatura wewnętrzna od ostatniego zresetowania.

Ponownie przyciśnij przycisk MIN/MAX C; wyświetli się najwyższa i najniższa temperatura zewnętrzna od ostatniego zresetowania.

Aby przejść do ekranu bieżącej temperatury, ponownie przyciśnij przycisk MIN/MAX C; przyrząd automatycznie zamknie tryb ustawień jeśli przez 15 sekund nie zostanie użyty żaden przycisk.

Przyciśnij przycisk D podczas wyświetlania wartości maksymalnej i minimalnej aby skasować zapisane odczyty maksymalne i minimalne i wyświetlić bieżące wartości.

Mocowanie

Umieść termometr na ścianie w pobliżu okna za pomocą wbudowanej zawieszki na gwoździu lub śrubie lub skorzystaj z podpórki na stolik.

Poprowadź przewód z czujnikiem przez otwarte okno na zewnątrz. Przewód dopasuje się do kształtu parapetu. Uważaj na ostre krawędzie ram okiennych. Unikaj częstego otwierania i zamykania okna.

Unikaj grzejników i bezpośredniego nasłonecznienia.

Rozwiązywanie problemów

Problem

Pusty ekran.

Rozwiązanie

Sprawdź, czy biegunowość baterii jest poprawna (biegun + u góry).

Wymień baterię.

Problem

Nieprawidłowe wyświetlanie ekranu

Rozwiązanie

Wymień baterię.

Problem

Brak wyświetlania temperatury zewnętrznej

Rozwiązanie

Sprawdź zamocowanie przewodu.

Specyfikacje

Zakres pomiarowy

Temperatura wewnętrzna – 10 st C do +50 st C

Temperatura zewnętrzna -40 st C do +70 st C

Dokładność +/- 1.0 st C przy 0 do +50 st C w innych temperaturach +/-2stC

Rozdzielczość 0,1stC

Przewód 150 cm

Zużycie mocy 1 x okrągła bateria CR2032

Wymiary 68 x 58 x 12 mm

Ciężar 37,2 gr z baterią

<http://www.conrad.pl>