

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# **Sterowany radiowo zegar ścienny**

## **Nr produktu 672507**



#### Funkcje:

Najbardziej dokładny sterowany radiowo zegar  
Wyświetlacz analogowy ze wskazówkami  
Duża tarcza  
Wskazówka sekundnika

#### Sterowany radiowo odbiór godziny:

Czasem podstawowym dla sterowanej radiowo godziny jest zegar atomowy obsługiwany przez Pchysikalisch Technische Bundesanstalt w Brunshwiku o odchyleniu czasu poniżej 1 sekundy na milion lat. Godzina jest kodowana i nadawana z Mainflingen koło Frankfurtu, Niemcy przez sygnał częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz). Zakres transmisji wynosi około 1500 km. Zegar sterowany radiowo odbiera sygnał i konwertuje go aby wyświetlić dokładną godzinę w czasie letnim lub zimowym. Jakość odbioru znacznie zależy od lokalizacji geograficznej. W normalnych sytuacjach nie powinno być problemu z odbiorem w odległości 1500 km od Frankfurtu.

#### Pamiętaj:

Zalecana odległość od jakiegokolwiek źródła zakłóceń np. monitor komputera lub odbiornika TV wynosi minimum 1,5-2 metra.

W pomieszczeniach z żelazobetonu (np. piwnice) odbierany sygnał jest w naturalny sposób słabszy. W skrajnych przypadkach, umieść urządzenie jak najbliżej okna.

W nocy, zakłócenia atmosferyczne są słabsze i odbiór w większości przypadków jest możliwy. Pojedynczy dzienny odbiór wystarczy do utrzymania odchylenia dokładności poniżej 1 sekundy.

#### Działanie.

Wymij igłę.

Włóż 1 baterię alkaliczną AA 1,5V zgodnie z oznaczoną biegunowością. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Po początkowym ustawieniu, na ekranie wyświetli się godzina 12 i zegar zacznie próbę odbioru sygnału radiowego przez 10 minut. Po otrzymaniu zakodowanego czasu, wyświetli się sterowana radiowo data i godzina. W przypadku braku odbioru, wyszukiwanie zostaje wstrzymane i będzie powtarzane co godzinę. Próba odbioru zostanie podjęta 14 razy.

#### Przycisk REC

Może pomóc uruchomienie ręczne. Przytrzymaj przycisk Rec. z tyłu urządzenia przez 3 sekundy.

#### Ustawienie ręczne

Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. wskutek zakłóceń, odległości transmisji itp.) można ustawić godzinę ręcznie. Zegar będzie wówczas pracował jak normalny zegar kwarcowy.

Przytrzymaj przycisk M.SET z tyłu urządzenia przez 3 sekundy aby wykonać ustawienie ręczne.

#### Konserwacja:

Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych ciekącą baterią. Baterie zawierają szkodliwe kwasy, noś rękawice ochronne i okulary BHP przy obchodzeniu się z takimi bateriami.

Uwaga: nie usuwaj zużytego sprzętu elektronicznego i zużytych baterii z odpadami gospodarczymi. Aby chronić środowisko oddaj je do punktu sprzedaży lub odpowiedniego punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami danego kraju.

Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, drgania lub uderzenia.

Czyść czystą wilgotną szmatką. Nie stosuj rozpuszczalników i środków żrących.

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Ten produkt nie jest zabawką, trzymaj go z dala od dzieci.

Zabrania się powielania jakiegokolwiek części instrukcji bez pisemnej zgody TFA Dostmann.

Nieprawidłowe użycie lub nieupoważnione otwieranie obudowy skutkuje utratą gwarancji.

i

<http://www.conrad.pl>