

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 759788

Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy





Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

1. Przed pierwszym użyciem

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ta informacja pozwoli Ci się zapoznać z nowym urządzeniem aby poznać wszystkie jego funkcje i dowiedzieć się więcej szczegółów na temat pierwszego użycia i działania oraz działania w przypadku usterki.

- Przestrzeganie instrukcji uniemożliwi uszkodzenie urządzenia i utraty podstawowych uprawnień wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa!

- Należy zachować tą instrukcję na przyszłość!

2. Zakres działania oraz wszelkie korzyści płynące z nowego urządzenia

Czas

- Wyświetlacz w trybie normalnym pokazuje czas (godziny, minuty, sekundy) oraz dzień tygodnia, dostępna jest data oraz czas alarmu z możliwością ustawienia.

- Wyświetlacz czasu 12 oraz 24 godzinnego

Stoper

Podziałka : 1/100 sekund

Maksymalny czas pracy: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund

Alarm

Funkcja alarmu zegara

Dzwonek godzinowy

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego powyżej. Powinien być używany w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Samodzielne naprawy lub modyfikacje oraz zmiany produktu są zabronione.
- Produkt nie może być używany do celów medycznych lub informacji publicznej, jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

**Uwaga – niebezpieczeństwo zranienia**

- Zachowaj ten produkt oraz baterie z dala od dzieci
- Akumulatorów/baterii nie wolno wrzucać do ognia, demontować lub ładować ponownie, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny być zmienione na nowe tak szybko jak to możliwe, aby uniknąć uszkodzeń spowodowany wyciekiem baterii. Przy pracy z bateriami przy których doszło do wycieku należy stosować odpowiednie ochronne rękawice oraz okulary odporne na substancje chemiczne.

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu**

- Nie należy umieszczać urządzenia w ekstremalnych temperaturach, wibracjach lub wstrząsach.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią.

4. Ustawienia**Wybór trybu (Naciśnij przycisk MODE)**

- Tryb normalny – tryb stopera – tryb ustawienia alarmu – tryb ustawienia czasu

4.1 Ustawienia zegara i kalendarza**Informacja: oba przyciski MODE (trybu) mają tę samą funkcję**

- Naciśnij przycisk MODE trzy razy w normalnym trybie aby wejść do trybu ustawień.
- Sekundy oraz dzień tygodnia zaczną migać.
- Naciśnij przycisk START/STOP aby ustawić sekundy na 0.
- Naciśnij przycisk LAP/RESET aby wybrać minuty, godziny, dzień, miesiąc oraz dzień tygodnia – oraz ustaw te ustawienia za pomocą przycisku START/STOP.
- Należy pamiętać, że podczas ustawień godzin pojawi się symbol A, P a następnie H.
- W odniesieniu do czasu 12 godzinnego na wyświetlaczu pojawi się symbol A (dano), lub P (po południu).

- W trybie czasu 24 godzinnego na wyświetlaczu pojawi się symbol H.
- Naciśnij przycisk MODE aby potwierdzić ustawienia.
- Wyświetlacz pokaże aktualny czas oraz symbol dnia tygodnia zostanie podświetlony.
- W trybie normalnym naciśnij przycisk START/STOP aby przełączyć pomiędzy czasem i datą.

4.2 Alarmy

Funkcja alarmu zegarowego

- Naciśnij przycisk MODE dwa razy w trybie normalnym aby wejść do trybu ustawień dla czasu alarmu.
- Symbol godzin oraz dnia tygodnia zaczną migać.
- Naciśnij przycisk START/STOP aby ustawić godziny.
- Symbol alarmu pojawi się na wyświetlaczu.
- Alarm jest teraz włączony.
- Naciśnij przycisk LAP/RESET
- Cyfry minut zaczną migać.
- Naciśnij przycisk START/STOP aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk MODE aby potwierdzić ustawienia.
- Wyświetlacz pokaże aktualny czas, symbol alarmu oraz symbol dnia tygodnia zostanie podświetlony.
- Gdy czas alarmu zostanie osiągnięty, włączy się alarm.
- Jeśli alarm nie został zatrzymany za pomocą przycisku LAP/RESET, dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po kilku sekundach i zostanie włączony ponownie w tym samym czasie.
- Naciśnij jednocześnie przyciski START/STOP oraz LAP/RESET aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu.
- Symbol alarmu pojawi się lub zniknie z wyświetlacza.
- W trybie normalnym naciśnij przycisk LAP/RESET aby zmienić pomiędzy czasem oraz czasem alarmu.

4.3 Dzwonek godzinowy

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LAP/RESET w trybie normalnym.
- Ustawiony czas alarmu pojawi się na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk MODE w tym samym czasie aby włączyć dzwonek godzinowy.
- Pod symbolami dnia tygodnia pojawi się czarne podkreślenie.
- Dzwonek godzinowy jest teraz włączony.
- Aby wyłączyć dzwonek godzinowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk LAP/RESET oraz naciśnij w tym samym czasie przycisk MODE.
- Czarne podkreślenie zniknie.

4.4 Funkcja stopera

- W trybie normalnym naciśnij przycisk MODE aby wejść do trybu stopera. W trybie stopera czarne podkreślenie zaczną migać.
- Za pomocą przycisku START/STOP możesz włączyć lub zatrzymać odliczanie.
- Naciśnij przycisk LAP/RESET aby wyzerować odliczanie.
- Łączny czas odliczania wynosi 29 minut oraz 59,99 sekund.
- Po pierwszych 30 minutach zegar automatycznie przełączy się na stopień jednej sekundy.
- Po tym, najmniejszą jednostką czasu nie będzie już 1/100 sekundy ale pełne sekundy.

4.4.1 Podział pomiaru czasu

- Naciśnij przycisk START/STOP aby włączyć stoper. Naciśnij przycisk LAP/RESET a odliczany czas zostanie wyświetlony. Stoper będzie pracował w tle a za pomocą ponownego naciśnięcia przycisku LAP/RESET, aktualny czas pojawi się na wyświetlaczu. Przy użyciu tej funkcji jest możliwe mierzenie podziału czasu od początku.

4.4.2 Zapisywanie podziału czasu

- Włącz stoper za pomocą przycisku START/STOP. Jeśli pierwszy zawodnik dobiegł do miejsca, naciśnij przycisk LAP/RESET, a jeśli drugi zawodnik dobiegnie do miejsca naciśnij przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu możesz odczytać czas pierwszego zawodnika a za pomocą naciśnięcia przycisku LAP/RESET, czas drugiego zawodnika. Naciśnij ponownie przycisk LAP/RESET aby wyczyścić wartości do zera.

5. Wymiana baterii

- Wymień baterie na nowe gdy wyświetlacz lub dźwięk stanie się słaby
- Otwórz komorę baterii poprzez odkręcenie 6 małych śrubek za pomocą odpowiedniego śrubokręta
- Zdejmij ostrożnie pokrywę komory baterii
- Przesuń dwa uchwyty z boku i włóż nową baterię LR 44 (bieguny dodatnie powyżej)
- Przesuń dwa uchwyty baterii z powrotem na baterie
- Zanim ponownie przykręcisz pokrywę komory baterii, włóż pasek na rękę do dwóch gniazd.

6. Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz godzin/minut/sekund.....23 godziny, 59 minut oraz 59 sekund

Podziałka:

W czasie 30 minut:

1/100 sekundy z interwałem sekundowym (wyświetlacz pokazuje minuty, sekundy oraz 1/100 sekundy)

W czasie powyżej 30 minut:

1 sekunda (wyświetlacz pokazuje godziny, minuty i sekundy)

Pobór mocy.....1 x LR44 (dołączona)

Wymiary obudowy.....70 x 23 x 89 mm

Waga.....69 g (tylko urządzenie)