

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Podnośnik hydrauliczny, udźwig 2t

**Nr produktu 823372**

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu.. Zawiera on informacje istotne dla jego stosowania. Należy o tym pamiętać w przypadku udostępniania produktu osobom trzecim.

### Używanie

Maksymalny udźwig – 2 tony

Podnieść pojazd

1. Użyj hamulca, aby zapobiec przemieszczaniu się pojazdu.
2. Zainstaluj podnośnik obciążenia pod pojazdem zgodnie z zaleceniami producenta.
3. W tym celu zamontuj dźwignię w odpowiednim otworze.
4. Po naciśnięciu dźwigni pojazd podnosi się. Zwiększa obciążenia

### Przydatne informacje

1. Przed pierwszym użyciem, przeczytaj porady. Wciśnij kilka razy otwór gumowy do napełniania by odpowietrzyć układ.
2. Podnoszenie: zamknąć zawór zakręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zainstalować wąż w gnieździe pompować do żądanej wysokości.
3. Obniżenie: powoli obrócić zawór bezpieczeństwa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, nie więcej niż trzy obroty.
4. Jeśli konieczne jest używanie dźwigu poziomo zawór spustowy musi być skierowany w dół.
5. Następnie wypełnij go olejem:

Dźwignia powinna być pod kątem z tłokiem w dół.  
Zdjąć gumowe końcówki do napełniania  
olejku i wymienić go na nowy  
Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony fabrycznie i  
uruchamia się, gdy przekroczone zostanie ustawione ciśnienie cieczy roboczej.