

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000989271

**Konwerter audio/video SpeaKa Professional  
SCART + HDMI => HDMI + cinch + jack  
3,5 mm**



**Przeznaczenie produktu**

Produkt służy do konwertowania analogowego sygnału SCART AV na zgodny sygnał cyfrowy HDMI AV.

Ponadto wejście HDMI jest dostępne również jako konwerter i może być stosowane jako przełącznik (pomiędzy wejściem SCART a HDMI).

Cyfrowe i analogowe wyjście Audio sprawia że sygnał Audio jest dostępny oddzielnie od sygnału AV. Zewnętrzny dołączony zasilacz jest używany w celu dostarczania zasilania.

Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HDMI Licensing L.L.C.

**Zawartość dostawy**

- Konwerter SCART / DDMI
- Zasilacz sieciowy
- 4 gumowe podstawki
- Instrukcja obsługi

**Instrukcje bezpieczeństwa**

**Gwarancja będzie nieważna w przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody!**

**Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne i obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa! W takich przypadkach, gwarancja będzie nieważna.**

- Nieautoryzowana zmiana lub modyfikacja produktu jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa i akceptacji (CE). Nigdy nie należy demontować urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Urządzenia obsługiwane za pomocą napięcia sieciowego muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu dzieci.

Należy korzystać z produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Produkt jest przeznaczony do użytku w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Żadna część produktu nie może stać się wilgotna lub mokra, nigdy nie należy obsługiwać produktu mokrymi rękami.

Zasilacze sieciowe mają potencjał aby powodować porażenie prądem!

- Konstrukcja zasilacza wtyczkowego spełnia klasę ochrony II. Używaj tylko standardowego gniazda sieciowego jako źródła zasilania do zasilacza wtyczkowego. Gniazdo sieciowe, do którego jest podłączony zasilacz musi być łatwo dostępne.
- Używaj tylko i wyłącznie dostarczonego zasilacza do zasilania konwertera SCART / HDMI
- Nie ciągnij za kabel od zasilacza wyjmując wtyczkę z gniazda. Trzymaj wtyczkę za boki obudowy i wyciągnij ją z gniazda.

- Jeśli zasilacz wtyczkowy jest uszkodzony, nie wolno go dotykać; ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Po pierwsze należy wyłączyć napięcie zasilania w gnieździe sieciowym do którego zasilacz jest podłączony (wyłączyć zasilanie za pomocą odpowiedniego wyłącznika lub wyjąć bezpiecznik bezpieczeństwa aby odłączyć całkowicie gniazdo).
- Następnie można odłączyć zasilacz z wtyczki gniazda sieciowego. Należy zutylizować uszkodzoną wtyczkę w sposób przyjazny dla środowiska; nie wolno używać jej ponownie. Wymień wtyczkę zasilacza na ten sam model.
- Nie należy zostawiać opakowania produktu bez nadzoru, gdyż może stać się niebezpieczną zabawką w rękach dzieci.
- Należy używać produktu ostrożnie; może zostać uszkodzony przez uderzenie lub przypadkowy upadek nawet z niewielkiej wysokości.

### **Podłączenie i rozpoczynanie pracy**

- W razie potrzeby, przyklej 4 gumowe podstawki do podstawy konwertera
- Podłącz wyjście SCART (wyjście „SCART” ) z konwertera do urządzenia odtwarzającego, np. odtwarzacza video za pomocą kabla SCART.
- Podłącz wyjście HDMI (wyjście „HDMI”) do odpowiedniego wejścia HDMI w telewizorze lub monitorze.

Jeśli wszystkie dostępne wejścia HDMI telewizora / monitora są zajęte, można podłączyć jedno z urządzeń podłączonych wcześniej do telewizora do wejścia HDMI (wejścia „HDMI”) w konwerterze, ponieważ posiada on wbudowany przełącznik (aby przełączyć użyj przycisku „CVBS/HD”).

- Sygnał Audio jest dostępny w dwóch różnych wyjściach:
- Gniazdo 3,5 mm stereo („Audio”), liniowy analogowy sygnał audio stereo
- Gniazdo cinch („Koncentryczne”), cyfrowy sygnał audio
- Podłącz okrągłą wtyczkę niskiego napięcia z zasilacza urządzenia do odpowiedniego gniazda w konwerterze.
- Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania sieciowego.
- Włącz wszystkie urządzenia podłączone do konwertera. Wybierz odpowiednie wejście w telewizorze / monitorze jeśli jest wymagane.
- Możesz przełączyć pomiędzy wejściem HDMI (wejście „HDMI”) a wejściem SCART (wejście „SCART”) za pomocą przycisku „SCART/HD”.

Przycisk "PAL / NTSC" służy do przełączania częstotliwości odświeżania obrazu na wyjściu HDMI (PAL = 50Hz, NTSC = 60Hz).

Wybierz rozdzielczość sygnału wideo na wyjściu HDMI za pomocą przycisku "720P / 1080P".

### **Obsługa**

- Stosowanie urządzenia jest dozwolone tylko w suchych pomieszczeniach. Produkt nie może stać się wilgotny ani mokry, istnieje ryzyko porażenia prądem!
  - Nigdy nie należy włączać produktu gdy został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W pewnych okolicznościach kondensacja pary wodnej może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zasilacz wtyczkowy również stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
- Pozostaw produkt w spoczynku aż osiągnie temperaturę pokojową przed ponownym podłączeniem do zasilania i oddania go do użytku.

Może to potrwać kilka godzin.

Unikaj następujących niekorzystnych warunków w miejscu instalacji i podczas transportu:

- Nadmierna wilgotność powietrza lub wilgoć
- Ekstremalne zimno lub ciepło, bezpośrednio światło słoneczne
- Pył lub palne gazy, opary lub rozpuszczalniki
- Silne wibracje, uderzenia
- Silne pola magnetyczne, takie jak te znajdujące się w pobliżu maszyn lub głośników
- Wszelkie prace konserwacyjne i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat.
- Podczas ustawiania produktu, upewnij się, że kable nie są zagięte, ani ściśnięte

### Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnij zasilacz z gniazda sieciowego.

Czyść urządzenie za pomocą czystej, suchej i miękkiej ściereczki. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one spowodować odbarwienia.

Nie należy naciskać zbyt mocno na powierzchni podczas czyszczenia, aby zapobiec pojawieniu się zarysowań.

Kurz można łatwo usunąć za pomocą czystego pędzla lub odkurzacza.

### Dane techniczne

#### a) konwerter SCART/HDMI

Wejście ..... 1x HDMI, 1x SCART

Wyjście AV ..... 1x HDMI

Wyjście audio ..... 1x gniazdo jack 3,5 mm, sygnał stereo, liniowe  
1x gniazdo cinch, cyfrowe

Temperatura pracy ..... 0 ° C do +40 ° C

Wilgotność otoczenia ..... 20% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji

Wymiary (szer x wys x gł) ok ..... 101 x 25 x 102 mm

Waga około..... 283 g

#### b) Zasilacz

Napięcie pracy ..... 100 - 240VAC, 50 / 60Hz

Wyjście ..... 5 V / DC, 1 A