

PL Instrukcja użytkownika

Konwerter sygnału kompozytowego / HDMI

Nr zamówienia 989286

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do zamiany analogowego sygnału kompozytowego (wideo i audio) w cyfrowy sygnał HDMI. Umożliwia on podłączenie urządzenia z analogowym sygnałem audio i wideo do urządzenia wyjściowego z wejściem HDMI. Rozdzielczość może być zmieniana za pomocą klawisza przełączania między 720p/60 Hz a 1080p/60 Hz (Full HD). Zasilanie prądem odbywa się przez zewnętrzne źródło zasilania podłączone przez port USB, np. komputer (kabel mini USB znajduje się w zestawie).

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do zagrożenia porażenia prądem lub wybuchu pożaru. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HDMI Licensing L.L.C.

Zakres dostawy

- Konwerter
- Kabel mini USB
- 4 x gumowe nóżki
- Kabel AV
- Instrukcja obsługi



Aktualne wskazówki dotyczące obsługi

Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol trójkąta z błyskawicą stosowany jest przy zagrożeniu dla zdrowia, np. w razie zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki występuje przy szczególnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.

Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.



- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.



- Podłączać do złącza konwertera wyłącznie urządzenia ze złączami tego samego typu.
- Podczas pracy zapewnić prawidłową wentylację konwertera. Nie zakrywać urządzenia gazetami, nakryciami, firankami itp. Zachować odległość od innych przedmiotów przynajmniej 5 cm.
- Upewnić się, czy w momencie ustawienia nie nastąpi zmiążdżenie kabli, ich zgięcia lub uszkodzenia przez ostre krawędzie.
- Kable układać zawsze w taki sposób, aby uniknąć możliwości potknięcia lub zahaczenia. Występuje niebezpieczeństwo obrażeń ciała.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie



Jeśli Twoje urządzenia nie posiadają wystarczającej ilości wejść lub wyjść, należy zastosować odpowiedni adapter.

Używać do okablowania wyłącznie odpowiednich przewodów. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą.

Wylączyć urządzenie wejściowe (np. odtwarzacz DVD) oraz urządzenie wyjściowe (np. Telewizor) i podłączyć je bez napięcia.



Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skraplająca się woda w pewnych okolicznościach może spowodować uszkodzenie urządzenia.

a) Podłączenie wejścia (INPUT)

- Podłączyć do konwertera wtyczkę cinch urządzenia wejściowego do gniazd **R** (audio, prawy, czerwony), **L** (audio, lewy, biały) oraz **CVBS** (wideo, żółty).
- Podłączyć wtyczkę mini USB do konwertera.
- Podłączyć kabel mini USB z zewnętrznym źródłem zasilania przez USB (np. komputer).

b) Podłączenie wyjścia (OUTPUT)

- Podłączyć odpowiedni kabel HDMI do gniazda HDMI na konwerterze.
- Podłączyć drugą końcówkę kabla HDMI do urządzenia wyjściowego.

c) Obsługa

- Wybrać rozdzielczość (720p lub 1080p), korzystając z przycisku obok wejścia mini USB. Przestrzegać także instrukcji obsługi urządzenia wyjściowego.
- Podłączyć urządzenie wejściowe i urządzenie wyjściowe do napięcia sieciowego i uruchomić odtwarzanie.
- W razie potrzeby można zamontować na spodzie urządzenia dostarczone w zestawie gumowe nóżki. Gumowe nóżki mogą zostawiać ślady na delikatnych powierzchniach.

Czyszczenie i konserwacja

- Poza przeczyszczeniem od czasu do czasu urządzenie nie wymaga konserwacji. Do czyszczenia używać suchej, miękkiej, antystatycznej i niestrzępiącej się szmatki.
- Nie wolno używać ostrych lub chemicznych środków czyszczących.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Kompatybilność	PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
Kompatybilna rozdzielczość ...	720p/ 60 Hz, 1080p/ 60 Hz (przełączana)
Pobór prądu	maks. 500 mA
Wejście	kompozytowe (3 x cinch)
Wyjście	1 x HDMI
Warunki eksploatacji	0 do +40°C, 20 do 90% wilgotności względnej (brak skraplania)
Warunki przechowywania	-20 do +60°C, 20 do 90% wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	66 x 20 x 55 mm
Waga	38 g