



## Uniwersalny zestaw słuchawkowy mono 2,5 mm

Nr zam. 1181090

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do użytku jako zestaw słuchawkowy (połączenie słuchawek i mikrofonu) i nadaje się do podłączenia do smartfonów, telefonów komórkowych, tabletów itp. wyposażonych w gniazdo słuchawkowe 2,5 mm. Sygnały dźwiękowe są przesyłane z produktu za pomocą kabla do podłączonego urządzenia oraz w kierunku przeciwnym. Zasilanie przebiega przy pomocy podłączonego urządzenia.

Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience, itp.

Ze względów bezpieczeństwa przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż opisane powyżej może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie zagrożeń, takich jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkowania.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### Zawartość zestawu

- Zestaw słuchawkowy mono z mikrofonem
- Instrukcja użytkowania

### Zasady bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.

#### a) Osoby / produkt

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie należy pozostawiać opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.
- Nie należy wystawiać produktu nie działanie obciążeń mechanicznych.
- Jeśli bezpieczna praca produktu nie już jest możliwa, należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpiecznej pracy nie da się zagwarantować, jeśli produkt:
  - ma widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - przez dłuższy okres czasu był przechowywany w niesprzyjających warunkach środowiskowych lub
  - doszło do znacznych uszkodzeń podczas transportu.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy przestrzegać także zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania pozostałych urządzeń, do których podłącza się niniejszy produkt.
- Nie wolno używać produktu w okolicznościach, w których wymagane jest pełne skupienie uwagi (np. podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, użytkowania maszyn lub narzędzi roboczych). Istnieje ryzyko wypadku i odniesienia obrażeń!
- Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie, w przeciwnym wypadku może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu. Wybierz najbardziej Ci odpowiadający i niezbyt wysoki poziom głośności.



#### b) Inne

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia systemu, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwację, dopasowywanie i naprawę należy pozostawić fachowcom lub warsztatom specjalistycznym.
- W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

### Uruchomienie

- Podłącz wtyczkę typu jack produktu do 2,5 mm gniazda słuchawkowego w urządzeniu smart-phone, telefonie komórkowym, tablecie, itp.
- Włóż słuchawki do uszu.



W celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty podczas pracy (np. przez kołnierz, chustę, szalik, itp.).

### Konserwacja i czyszczenie

Za wyjątkiem okresowego czyszczenia produkt nie wymaga konserwacji.

Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać produktu w wodzie lub pod wodą.

Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć go od podłączonego urządzenia.

Do czyszczenia należy użyć czystej, suchej, niestrzępiącej się ściereczki.

### Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone.

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dzięki temu spełniane Państwo wszystkie wymogi prawne i przyczynianie się do ochrony środowiska.

### Dane techniczne

Połączenie .....	wtyczka typu jack 2,5 mm mono
Zakres częstotliwości.....	200 - 20000 Hz
Czułość.....	107 dB $\pm$ 5 dB/1 mW/1 mm przy 1 kHz
Impedancja.....	320 $\Omega$ $\pm$ 15%
Warunki eksploatacji.....	-10 do +50 °C, <85 % RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	-20 do +65 °C, <95 % RH (bez kondensacji)
Długość kabla.....	ok. 120 cm
Waga .....	ok. 13 g