

Radiowy łazienkowy zegar ścienny

Nr zamówienia 1208072

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy zegar sterowany radiowo otrzymuje sygnały DCF służące do precyzyjnej synchronizacji czasu z czasem nadawanym przez nadajnik radiowy. Jeżeli przysawka gumowa, stojak i konstrukcja do zawieszenia chronione są przed pryskającą wodą (IP24) do użytku w wilgotnych pomieszczeniach takich jak łazienki. Termometr jest przeznaczony także do pomiaru temperatury w zakresie od 0 °C do +50 °C. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Łazienkowy zegar ścienny z przysawkami i podpórką
- Instrukcja użytkowania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania




Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Baterie/akumulatory należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie/akumulatory, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Nie rozbierać baterii/akumulatorów, nie powodować zwarcia i nie wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Niebezpieczeństwo wybuchu!



- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Części składowe




- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Przycisk M.SET | 3 Przycisk REC |
| 2 Kieszon na baterie | 4 Przycisk RESET |

Wkładanie / wymiana baterii

- Obrócić tylną pokrywę zegara w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu odkręcenia jej z głównej części zegara.
- Włożyć baterię (typu AA) lub wymienić zużyta baterię. Należy przestrzegać prawidłowej biegunowości zgodnie z danymi podanymi w kieszeni na baterie.
- Ponownie włożyć tylną pokrywę i obrócić ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż osiągnie pozycję zamknięcia.

Instalacja



a) Ogólne informacje

Aby upewnić się, że sygnał radiowy odbierane są w prawidłowy sposób, produkt u nie należy umieszczać lub instalować w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, kabli, elementów metalowych itp.

b) Instalacja na ścianie

- W tylnej ścianie zegara jest umieszczony otwór, który może być używany do instalacji produktu na odpowiedniej powierzchni ściany. Jedną z odpowiednich śrub, która nie jest w zakresie dostawy, jest wymagana do instalacji na ścianie.
- Alternatywnie można użyć czterech przysawek gumowych znajdujących się z tyłu, aby zegar przywarł do równej i gładkiej powierzchni. Aby uzyskać szczelne, pewne przyleganie powierzchnia musi być oczyszczona i wolna od pyłu oraz zabrudzeń.

c) Umieszczanie na stole

- Wybrać równą, płaską i stabilną lokalizację dla zegara.
- Aby uniknąć zadrapań, zabezpieczyć powierzchnię cennych mebli za pomocą odpowiedniej podkładki.
- Wyjąć stojak umieszczony wewnątrz tylnej pokrywy. Włożyć stojak we wspornik umieszczony z tyłu niższej części zegara. Ustawić zegar stabilnie tak, aby nie mógł spaść.

Uruchamianie

a) Automatyczne ustawienie czasu

- W momencie, gdy bateria zostanie prawidłowo włożona, wszystkie wskazówki zegara ustawiają się na godzinie 12-tej zegara. Następnie zegar odbiera sygnał radiowy (może to trwać od 3 do 10 minut) i synchronizuje czas zegara z lokalnym nadajnikiem radiowym.
- Zegar automatycznie odbiera sygnały radiowe 4 razy dziennie (2:00, 3:00, 4:00, 5:00), aby zagwarantować prawidłowy czas.
- Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie sygnału radiowego w dowolnym czasie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **REC** przez 3 sekundy podczas normalnej pracy urządzenia. Wszystkie wskazówki ustawiają się same na zegarze w pozycji godziny 12-tej. Następnie zegar ustawia automatycznie czas w momencie synchronizacji z lokalnym nadajnikiem radiowym. Jeśli godzina nie zostanie ustawiona w ciągu 10 minut, ustawiona zostanie dotychczas wyświetlana godzina.

b) Manualne ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **M.SET** przez 5 sekund.
- Dalej naciskać i przytrzymać przycisk **M.SET**, aby przesunąć wskazówkę minutową do przodu. Zwolnić przycisk, aby zatrzymać przesuwanie do przodu.
- Naciśnij raz przycisk **M.SET**, aby przesunąć wskazówkę minutową do przodu o 1 minutę.
- Po ustawieniu zwolnić przycisk **M.SET**, wskazówki zegara zaczynają się ponownie poruszać po kilku sekundach.

c) Anulowanie ustawiania czasu

Naciśnij przycisk **RESET** w celu skasowania aktualnych ustawień czasu. Wszystkie wskazówki ustawiają się w pozycji godziny 12-tej. Następnie zegar ustawia automatycznie czas w momencie synchronizacji z lokalnym nadajnikiem radiowym.

d) Sprawdzenie temperatury

Temperatura wewnętrzna wyświetlana jest jako 6-ta pozycja zegara.

Obsługa i czyszczenie

- Produkt nie wymaga konserwacji z wyjątkiem wymiany baterii oraz okresowego czyszczenia.
- Nie stosować żadnych ściernych ani chemicznych środków czyszczących.
- W celu wyczyszczenia produktu nie można zanurzać go pod wodą.
- Podczas czyszczenia nie należy zbyt mocno naciskać na powierzchnię, aby uniknąć zarysowań.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej, czystej i niestrzępiącej się szmatki. W przypadku cięższych zabrudzeń szmatkę należy zmoczyć w letniej wodzie. Ponadto należy użyć mydła lub łagodnego środka czyszczącego.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami oraz pozostałymi, stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

→ Deklarację zgodności tego produktu można znaleźć pod adresem www.conrad.com.

Utylizacja

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.



Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie prądem.....	1 bateria 1,5 V/DC, typ AA (nie należy do zakresu dostawy)
Zakres termometr.....	0 °C do +50 °C
Warunki pracy.....	0 °C do +50 °C, 20 – 90 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	0 °C do +50 °C, 20 – 90 % wilgotności względnej
Wymiary (Ø x gł.).....	172 x 58 mm
Waga.....	355 g

