

Zestaw słuchawkowy Bluetooth®

Nr zamówienia 1214496 czarny / 1214499 biały

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do bezprzewodowej transmisji rozmów i muzyki z telefonów komórkowych, tabletów, notebooków i innych urządzeń, które można podłączyć poprzez Bluetooth®. Zasięg transmisji wynosi do 10 metrów na terenie otwartym. Produkt wyposażono we wbudowany na stałe akumulator, który zapewnia ok. 72 godzin działania w trybie gotowości.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.


Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth®
- Przewód ładujący USB
- Instrukcja użytkowania

→ Aktualne Instrukcje obsługi:

1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania




Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń — korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.
- Akumulator jest na stałe wbudowany w urządzenie i nie można go wymienić.



- Nigdy nie uszkadzać akumulatora. Uszkodzenie powłoki akumulatora może spowodować wybuch i pożar! Ostrona akumulatora LiPo różni się od tej w konwencjonalnych bateriach/akumulatorach z cienkiej blachy (np. AA lub AAA) i składa się jedynie z delikatnej plastikowej folii.
- Nigdy nie zwierzać styku/przyłącza akumulatora. Nie wrzucać akumulatora ani produktu do ognia. Może to spowodować wybuch lub pożar!
- Regularnie ładować akumulator, nawet jeśli produkt nie będzie używany. Dzięki zastosowanej technologii uprzednie rozładowanie akumulatora nie jest wymagane.
- Nigdy nie pozostawiać akumulatora bez nadzoru podczas ładowania.
- Na czas ładowania położyć produkt na powierzchni odpornej na ciepło. Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Części składowe



- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1 Przycisk połączenia | 5 Przycisk głośności + |
| 2 Mikrofon | 6 Słuchawka douszna |
| 3 Zausznik | 7 Przycisk głośności - |
| 4 Złącze ładowania Micro USB | 8 Wskaźnik LED |

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Przed pierwszym użyciem wbudowany na stałe akumulator należy w pełni naładować. Potrwa to ok. 2 godziny. Akumulator należy ładować w następujący sposób:

- Podłączyć wtyczkę Micro USB dołączonego przewodu USB do portu ładowania Micro USB (4). Podłączyć drugi koniec przewodu ładującego USB z wtykiem USB-A do portu USB komputera lub innego urządzenia do ładowania ze złączem USB.
- Podczas ładowania wskaźnik LED (8) będzie świecił na czerwono.
- Po zakończeniu ładowania czerwona dioda LED zgaśnie. Odłączyć ładujący przewód USB od podłączonego urządzenia.

→ W pełni naładowany akumulator ma wystarczającą moc, aby pozwolić na 3 godziny rozmowy i ok. 72 godzin działania w trybie czuwania. Podane wartości czasowe zależą jednakże od połączenia Bluetooth®, ustawień, temperatury otoczenia i sposobu użycia.

→ Stan baterii zestawu słuchawkowego można wyświetlić na ekranie iPhone'a (telefonu z systemem iOS).

Uruchamianie

→ Zestaw słuchawkowy i urządzenie przenośne muszą znajdować się w zasięgu transmisji; odległość między nimi może wynosić maks. 10 metrów. Należy pamiętać, że mogą wystąpić zakłócenia powodowane umebłowaniem, ścianami i innymi elektronicznymi urządzeniami, które znajdują się między zestawem słuchawkowym i urządzeniem mobilnym.

a) Wskaźniki LED

Tryby zestawu głośnomówiącego

- Tryb uśpienia po sparowaniu
- Połączenie przychodzące
- Niski poziom naładowania akumulatora
- Tryb ładowania: Akumulator jest ładowany
- Tryb ładowania: Akumulator jest w pełni naładowany

Wskaźnik LED

- Niebieska dioda LED miga 1 raz co 7 sekund
- Niebieska dioda LED miga 1 razy co 5 sekundy
- Czerwona dioda LED miga 1 raz co 15 sekund i słuchać sygnał akustyczny (brzęczyk)
- Czerwona dioda LED świeci światłem stałym
- Czerwona dioda gaśnie

b) Włączanie/wyłączanie

- Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku połączenia (1) przez 4 sekundy, aż niebieska dioda LED zacznie migać. Zestaw słuchawkowy jest włączony.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku połączenia (1) przez 4 sekundy, aż czerwona dioda LED mignie jeden raz. Zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

c) Parowanie zestawu słuchawkowego (Pairing)

- Ten zestaw słuchawkowy można sparować z dwoma telefonami komórkowymi.
 - W celu sparowania zestaw słuchawkowy musi być włączony.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku połączenia (1) przez 7 sekund, aż czerwona i niebieska dioda LED będą migać na zmianę. Zestaw słuchawkowy znajduje się teraz w trybie parowania.
 - Aktywować funkcję Bluetooth® w urządzeniu mobilnym (np. smartphonie) i włączyć funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth® (w razie potrzeby należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia przenośnego).
 - Z listy wyszukanych urządzeń należy wybrać zestaw słuchawkowy „BH703”.
 - Gdy urządzenie przenośne poprosi o podanie kodu PIN, należy wpisać kod „0000”, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem przenośnym.
- W przypadku niektórych telefonów komórkowych po sparowaniu konieczne jest ustanowienie oddzielnego połączenia. Należy postępować według instrukcji obsługi telefonu komórkowego.
- Jeśli parowanie zakończyło się pomyślnie, zestaw słuchawkowy przełącza się do trybu czuwania, a niebieska dioda LED miga 1 raz co 7 sekund. Po połączeniu z telefonem komórkowym nazwa zestawu słuchawkowego pojawi się w menu, w którym można zobaczyć sparowane urządzenia Bluetooth®.
- Jeśli nie udało się połączyć zestawu słuchawkowego, należy upewnić się, że akumulator jest naładowany oraz że zestaw słuchawkowy jest włączony i sparowany. Należy również sprawdzić, czy w urządzeniu przenośnym włączona jest funkcja Bluetooth® oraz czy zestaw słuchawkowy znajduje się w zasięgu transmisji wynoszącym 10 metrów.
- Jeśli po upływie dłuższego czasu nie nastąpi parowanie, należy wyłączyć funkcję parowania w zestawie słuchawkowym. Następnie należy wyłączyć i ponownie włączyć zestaw słuchawkowy.
- W celu sparowania z drugim telefonem, wcisnąć na 4 sekundy przycisk głośności [-], aż dioda zacznie migać na przemian kolorem czerwonym i niebieskim. Zestaw słuchawkowy jest przygotowany do parowania z drugim telefonem komórkowym.

d) Funkcja rozmowy

- Wykonywanie połączeń: Należy korzystać z telefonu komórkowego, tak jak zwykle. Gdy zestaw słuchawkowy podłączony jest do telefonu komórkowego, dźwięk automatycznie przekierowywany jest na zestaw słuchawkowy.
- Odbieranie połączeń: W celu odebrania połączenia przychodzącego należy naciśnięcie przycisku połączenia (1) lub inny odpowiedni przycisk w telefonie komórkowym.
- Koniec rozmowy: Naciśnięcie przycisku połączenia lub inny odpowiedni przycisk w telefonie komórkowym.
- Odrzucanie połączenia: Po otrzymaniu połączenia przychodzącego naciśnięcie i przytrzymanie przycisku połączenia przez 2 sekundy, aż do usłyszenia sygnału w zestawie słuchawkowym.
- Wybieranie głosowe: Istnieje możliwość wybierania osoby z kontaktów, wypowiadając odpowiednią nazwę, np. imię. Aby było to możliwe, telefon komórkowy musi obsługiwać tę funkcję. Konieczne jest też nagranie odpowiedniej próbki głosu. Należy włączyć funkcję wybierania głosowego (voice recognition) w urządzeniu przenośnym. Włączyć zestaw głośnomówiący w telefonie komórkowym. Przytrzymać wciśnięty przycisk zwiększania głośności + (5) przez 3 sekundy — nie może przy tym odbywać się żadne połączenie. W słuchawkach zabrmi sygnał dźwiękowy. Należy głośno i wyraźnie wypowiedzieć np. imię osoby, z którą użytkownik chce nawiązać połączenie.
- Ponowne wybieranie: Naciśnięcie i zwolnienie przycisku połączenia 2 razy. W słuchawkach zabrmi sygnał dźwiękowy. Po zwolnieniu przycisku połączenia pojawi się ostatnio wybierany numer.
- Wyciszanie mikrofonu: Podczas prowadzenia rozmowy za pomocą zestawu słuchawkowego wcisnąć i przytrzymać przycisk głośności [-] (7), aż do usłyszenia dźwięku, sygnalizującego wyciszenie mikrofonu.
- Regulacja głośności: Naciśnięcie przycisku głośności +, aby zwiększyć głośność oraz przycisk -, aby zmniejszyć głośność.
- Przełączanie między telefonem komórkowym i zestawem słuchawkowym: Podczas rozmowy należy przytrzymać przycisk połączenia przez około 2 sekundy, aż w zestawie słuchawkowym zabrmi sygnał dźwiękowy. Rozmowa zostanie przekierowana z zestawu słuchawkowego na telefon komórkowy lub na odwrot.
- Jeśli zestaw słuchawkowy będzie podłączony do dwóch telefonów komórkowych, przełączenie telefonu można wykonać, wciskając na 3 sekundy przycisk głośności [+]. Podczas rozmawiania przez jeden z telefonów można np. wcisnąć na 3 sekundy przycisk głośności [+], aby odebrać połączenie przychodzące w drugim telefonie. Naciśnięcie przycisku połączenia (1), aby zakończyć połączenie.
- Jeśli zestaw słuchawkowy był połączony z dwoma telefonami (tryb MULTI-LINK), to po wyłączeniu zestawu słuchawkowego i ponownym włączeniu zestaw automatycznie połączy się z tym telefonem, z którym był połączony ostatnio. Z pierwszym telefonem można się połączyć ręcznie, wciskając na 3 sekundy przycisk głośności [+]. Wciśnięcie na 3 sekundy przycisku głośności [+], umożliwi przełączanie dwóch podłączonych telefonów.

e) Odtwarzanie muzyki

Istnieje możliwość przesyłania muzyki z urządzenia przenośnego na zestaw słuchawkowy. Urządzenie przenośne musi jednakże obsługiwać standardy Bluetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). W przypadku połączenia przychodzącego transmisja dźwięku zostanie przerwana, aby umożliwić odebranie. Niektóre telefony komórkowe nie obsługują tej funkcji, a więc wyciszenie nie jest możliwe.

- Ustawić głośność za pomocą przycisków głośności + oraz -, tak jak w przypadku rozmowy telefonicznej.

Obsługa i czyszczenie



Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć od niego wszystkie podłączone urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części przeznaczone do konserwacji przez użytkownika. Dlatego też nigdy nie wolno otwierać/demontować produktu.
- Do czyszczenia stosować suchą, miękką i czystą szmatkę. Nie wywierać nadmiernego nacisku na obudowę, ponieważ może to spowodować zarysowania.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami oraz pozostałymi, stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

→ Deklarację zgodności tego produktu można znaleźć pod adresem www.conrad.com.

Utylizacja

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przed wyrzuceniem należy zgłosić się do fachowca w celu wyjęcia baterii.

b) Baterie/akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.



Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe/prąd wejściowy5 V/DC, maks. 78 mA
Wbudowany akumulatorAkumulator litowo-polimerowy 3,7 V/DC, 65 mAh
Złącze ładowaniaMicro USB
Wersja Bluetooth®3.0
Profil Bluetooth®A2DP, HFP 1.5, HSP 1.1
Czas rozmowydo 3 godzin
Czas czuwaniado 72 godzin
Zasięg transmisji Bluetooth®do 10 metrów
Impedancja32 ohmy
Warunki pracy-10 °C do +50 °C, 0 – 85 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania-10 °C do +50 °C, 0 – 90% wilgotności względnej
Długość przewodu USB do ładowaniaok. 20 cm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)54 x 15,5 x 9 mm
Wagaok. 8 g



To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V4_0416_02-HK