

# Przełącznik kompaktowy KVM

2-portowy USB, z kablami oraz obsługą Audio

Part No.: **151252**

---

## Features:

- Jednoczesna obsługa dwóch komputerów z portami USB za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy
- Przełączanie sygnału audio (głośniki i mikrofon)
- Funkcja "Hot-plugging" - podłączanie komputerów "na gorąco" bez potrzeby wyłączenia przełącznika KVM i komputera
- Wybór kanałów przyciskami na przełączniku lub z klawiatury za pomocą klawiszy "hotkey"
- Sygnalizacja diodowa dla podłączonych komputerów PC
- Obsługiwana rozdzielczość do 1600 x 900 pikseli
- Zasilanie z linii USB - nie wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza
- W zestawie dwa kable połączeniowe do komputera, głośników oraz mikrofonu
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

## Specyfikacja:

### Standardy:

- **USB 1.1**

### Specyfikacja:

- Porty połączeniowe PC: **2**
- Porty połączeniowe konsoli: **1**
- Porty PC:
  - 2 x USB Typ A (klawiatura, myszka)
  - 2 x HD15 męskie (Video)
  - 2 x 3,5 mm audio jack (mikrofon i głośniki)
- Porty konsoli:
  - 2 x USB Typ A (klawiatura, myszka)
  - 1 x HD15 żeński (video)
- Porty Audio:
  - 1 x 3,5 mm jack (mikrofon)
  - 1 x 3.5 mm jack (głośniki)
- Wybór komputera:
  - przyciskami KVM
  - klawiszami klawiatury "hotkey"
- Rozdzielczość Video: max. 1600 x 900
- Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

### Diody sygnalizacyjne:

- Jedna dioda LED na kanał

**Zasilanie:**

- Z linii USB

**Parametry fizyczne:**

- Plastikowa obudowa
- Wymiary: 86 x 86 x 26 mm
- Waga: 0.5 kg
- Temperatura pracy: -10 - 50°C
- Wilgotność pracy: 0 - 90% RH, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: -20 - 60°C

**Zawartość opakowania:**

- Przełącznik kompaktowy KVM, 2-portowy
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Kable połączeniowe do komputerów i audio



