

Hub USB Hi-Speed Desktop

10 portów, zasilanie z linii USB

Part No.: **161572**

Features:

- 10 portów Hi-Speed USB 2.0 do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych
- Kompaktowe wieloportowe wzornictwo redukuje potrzebę użycia kilku hubów
- Wygodny sposób na ładowanie urządzeń mobilnych oraz podłączenie pamięci flash, adapterów USB, czytników kart, itp.
- Zabezpieczenie przeciwprądowe; hot-swap
- Zgodność z komputerami wyposażonymi w porty USB
- Technologia Plug and Play; współpraca z systemami Windows7/8 oraz Mac
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty:

- USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- FCC
- CE

Porty:

- Przepustowości: 1.5 / 12 / 480 Mb/s
- 2 porty upstream, typ A
- 10 portów downstream, typ A
- 1 port 5 V DC
- Zasilanie do 500 mA, dla wszystkich portów

Parametry fizyczne:

- Wymiary: 120 x 68 x 22 mm
- Waga: 14 g
- Kabel USB A na B, 150 cm
- Obudowa: plastik
- Dioda sygnalizacyjna LED

Zasilacz:

- Certyfikaty: cUL, FCC
- Wejście: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.68 A, maximum
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Kabel: 1,8 m

Minimalne wymagania systemowe:

- Komputer PC lub Mac wyposażony w port USB

- Windows 2000/XP/Vista/7/8; Mac OS 9
- Wolny port USB

Zawartość opakowania:

- Hub USB Hi-Speed Desktop
- Kabel USB, zasilacz oraz instrukcja szybkiej instalacji



