

HP-960S Słuchawki HiFi

Nr zamówienia 1304737

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zestaw słuchawkowy służy do konwersji elektrycznego sygnału wyjścia z wyjść słuchawkowych do sygnałów akustycznych (fale dźwiękowe). Urządzenie należy podłączyć do wyjścia słuchawkowego urządzeń audio. Zasilanie czerpane jest z podłączonego urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Słuchawki
- Instrukcja użytkownika

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Nie nosić urządzenia w okolicznościach, w których wymagana jest pełna uwaga i skupienie (np. uczestnicząc w ruchu drogowym, obsługując maszyny lub narzędzia). Może to spowodować wypadek i obrażenia ciała!
- Nie wolno słuchać muzyki przy dużym natężeniu dźwięku przez długi czas. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.



- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie



Aby uniknąć zakłóceń lub zniekształceń sygnału, które mogą uszkodzić słuchawki lub podłączone urządzenia audio, urządzenie musi być podłączone do odpowiednich wyjść słuchawkowych. Należy zwrócić uwagę na wartości połączeń podane w „Danych technicznych”.

Jeśli urządzenie audio nie posiada odpowiedniego złącza słuchawek, należy użyć specjalnego adaptera.

- Wyłączyć urządzenie audio, do którego ma zostać podłączony zestaw słuchawkowy.
- Wyciszyć zupełnie głośność wyjścia słuchawkowego na urządzeniu audio.
- Podłączyć wtyczkę do wyjścia słuchawkowego na urządzeniu audio.
- Włączyć urządzenie audio.
- Ustawić głośność za pomocą odpowiedniego sterowania na urządzeniu audio.

Obsługa i czyszczenie

- Za wyjątkiem okresowego czyszczenia produkt nie wymaga konserwacji.
- W celu wyczyszczenia produktu nie można zanurzać go pod wodą.
- Przed czyszczeniem od produktu należy odłączyć podłączone urządzenie.
- Do czyszczenia używać czystej, suchej i bezkłaczkowej szmatki.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Moc	maks. 400 mW
Pobór prądu	maks. 5 mA
Przyłącze	3,5 mm wtyczka jack
Zakres częstotliwości.....	15 - 22000 Hz
Czułość.....	98 dB ±3 dB
Impedancja	32 Ω
Warunki pracy	0 do + 40 °C
	<70 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	-5 do +55 °C
	<85 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Długość przewodu	2,5 m
Sterownik głośnika	40 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	200 x 150 x 70 mm
Waga.....	170 g