

Patch Panel

Cat6, 48 porty, UTP, 2 U

Part No.: **560283**

Features:

- Wytrzymałe mocowanie miedzianej żyły wykorzystujące połączone styki 3 mm
- Zarabianie kabla narzędziem uderzeniowym standardu 110 oraz Krone
- Przystosowane do kabli od 22 do 26 AWG, zarówno linki, jak i drutu
- Do zastosowania z nieekranowaną skrętką (UTP) Cat6
- Kategoria Cat6 zgodna ze standardami ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1
- Idealny do sieci Ethernet, Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet
- Zakończenie sieci strukturalnej portami RJ-45
- Do zamocowania w szafach i rackach standardu 19"
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certyfikaty

- UL
- RoHS

Parametry fizyczne

- Wymiary: 482 x 88 x 48 mm
- Odległość w poziomie pomiędzy lewymi i prawymi otworami montażowymi: 465 mm
- Odległość w pionie pomiędzy górnym i dolnymi otworami montażowymi: 75.8 mm
- Waga: 1,27 kg
- Temperatura pracy: -40 - 80°C

Zawartość opakowania

- Patch Panel Cat6
- 4 śrubki montażowe
- Instrukcja szybkiej instalacji

