

# Przełącznik Fast Ethernet 5-portowy

Plastikowy

Part No.: **560672**

---

## Features:

- 5-portowy przełącznik Fast Ethernet rozszerzy Twoją sieć w jednej chwili
- Prosta instalacja plug-and-play - po prostu podłącz do zasilania i zacznij używać
- Zgodność z systemami Windows i Macintosh
- Pięć portów 10/100 z automatyczną detekcją optymalnej prędkości sieci
- Obsługa dowolnej kombinacji urządzeń sieciowych 10 Mb/s oraz 100 Mb/s
- Wyjątkowo kompaktowe wzornictwo
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- Architektura przełączania w technologii Store and forward
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

## Specyfikacja:

### Standardy:

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3x z kontrolą przepływu i mechanizmem Back-pressure

### Specyfikacja:

- Porty: 5 x 10/100 Mb/s NWay
- Okablowanie: Cat3, 4, 5 UTP/STP
- Tryb Dupleks: dla wszystkich portów (do 200 Mb/s)
- Uplink: wszystkie porty posiadają mechanizm Auto MDI/MDX (Automatyczny Uplink)
- Architektura przełączania: technologia Store & Forward
- Prędkość przesyłu:
  - 10BaseT: 14,880 p/s (pakietów na sekundę)
  - 100Base-TX: 148800 p/s (pakietów na sekundę)
- Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS

### Diody sygnalizacyjne:

- Zasilanie:
- Link / Activity
- 100 Mb/s

### Zasilanie:

- Zewnętrzny zasilacz AC: 5 V, 0,5 A

**Parametry fizyczne:**

- Wymiary: 97 x 45 x 23 mm
- Temperatura pracy: 0 ~ 40 C
- Wilgotność: 10% do 90% (Nieskondensowana)

**Zawartość opakowania:**

- 5 portowy przełącznik Fast Ethernet
- Zasilacz
- Instrukcja użytkownika

