

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 1385158

Termohigrometr Extech 445713-TP





Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie termohigrometru firmy Extech. Urządzenie to wyświetla temperaturę wewnętrzną i wilgotność względną oraz jednocześnie temperaturę zewnętrzną. Funkcje zawierają, wybór jednostki temperatury, pamięć maksymalnych i minimalnych odczytów, opcję montażu ściennego oraz na podstawie.

Ten profesjonalny miernik, traktowany z należytą starannością, zapewni lata niezawodnej pracy. Odwiedź stronę internetową www.extech.com w celu sprawdzenia najnowszej wersji instrukcji obsługi, wsparcia oraz informacji na temat produktów.

Działanie

1. Otwórz komorę baterii, przesuważąc pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia w dół, zgodnie ze wskazaniami oznaczonymi przez strzałki. Usuń pasek zabezpieczający baterię i zamknij komorę baterii. Zdejmij folię ochronną z ekranu LCD, licznik jest teraz gotowy do użycia.
2. Jednostki temperatury (° F / ° C) są wybierane za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu urządzenia.
3. Górny wyświetlacz wskazuje wewnętrzną wilgotność oraz temperaturę. Dolny wyświetlacz wskazuje zewnętrzną temperaturę (zewnętrzna sonda).
4. Wyświetlanie wartości minimalnych i maksymalnych:
 - a) Naciśnij przycisk MAX/MIN. Najwyższe wartości (MAX) mierzone od ostatniego resetu pojawią się na wyświetlaczu.
 - b) Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN aby wyświetlić najniższe wartości (MIN) mierzone od ostatniego resetu.
 - c) Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN aby powrócić do trybu normalnej pracy.
5. Resetowanie (kasowanie) pamięci wartości MAX/MIN: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez jedną sekundę w trybie wyświetlania wartości MAX/MIN aby wyczyścić pamięć i rozpocząć nagrywanie nowych wartości MAX/MIN.
6. Urządzenie można zamontować na ścianie lub umieścić na płaskiej powierzchni za pomocą rozkładanej podstawki.
7. Gdy segmenty wyświetlacza staną się słabe, należy wymienić baterie na nowe. Zobacz rozdział wymiany baterii poniżej.

Wymiana baterii

Otwórz komorę baterii przesuważąc pokrywę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia w dół, w kierunku wskazanym przez strzałkę. Wymień baterię typu 1,5V "AAA" i załóż pokrywę komory baterii.

Specyfikacja techniczna

Wewnętrzny czujnik temperatury

Zasięg.....32 do 122^oF, 0 do 50^oC
Dokładność.....± 1.8^oF (1,0^oC)

Zdalny czujnik temperatury

Zasięg.....58 do 158^oF, -50 do 70^oC
Dokładność.....± 1,8^oF (-4^o do 122^oF) poza tym 2,7^oF
± 1,0^oC (-20^o do 50^oC) poza tym 1,5^oC

Względna wilgotność.....20% do 99%

Baterie.....1 x 1,5V `AAA`

Sonda..... Średnica formy 0,3 x 1,8 "(7,5 x 46mm)
Średnica metaliczna 0,2 x 0,8 "(5 x 20mm)

Sonda ma budowę powlekanego mosiądzu

Długość kabla.....118`` (3m)