

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 1403855

Termohigrometr samochodowy Techno Line WS 7006



Szybka konfiguracja

Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia. Usuń plastikowe zabezpieczenie z komory baterii.
Następnie ponownie załóż pokrywę komory baterii.

Wyświetlenie °C / °F

Naciśnij przycisk °C/°F aby przełączyć pomiędzy °C (Celsjusza) a °F (Fahrenheita) jako wyświetlaną jednostkę temperatury.

Wyświetlanie wartości Minimalnych / maksymalnych

Naciśnij przycisk MIN/MAX aby wyświetlić maksymalne wartości dla temperatury i wilgotności
Naciśnij przycisk MIN/MAX ponownie aby wyświetlić minimalne wartości dla temperatury i wilgotności
Naciśnij przycisk MIN/MAX ponownie aby powrócić do aktualnych wartości dla temperatury i wilgotności.

Wymiana baterii

Przesuń pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia, następnie włóż 1 baterię litową LR54 do komory baterii. Upewnij się że polaryzacja bieguna dodatniego „+” baterii jest ustawiona do góry. Załóż ponownie pokrywę komory baterii.

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiarowy temperatury.....-20°C do +50°C / 32°F do 122°F
Podziałka.....0,1°C / 0,2°F
Dokładność temperatura.....± 1°C / 1°F
Zakres pomiarowy wilgotności.....20 % do 95%

Ostrzeżenia

To urządzenie przeznaczone jest do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
Nie narażaj urządzenia na nadmierną siłę lub wstrząsy.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu lub wilgoci.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Unikaj kontaktu z materiałami żrącymi.
Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia, ponieważ może ono eksplodować.
Nie otwieraj wewnętrznej tylnej obudowy ani nie sabotuj żadnych elementów tego urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.

Użyj tylko baterii alkalicznych, a nie akumulatorów.

Włóż baterie w sposób prawidłowy, dopasowując bieguny (+/-).

Zawsze wymień całe komplety baterii.

Nigdy nie mieszaj zużytych i nowych baterii.

Zużyte baterie należy wyjąć natychmiast z użycia

Wyjmij baterie, gdy nie są używane.

Nie ładuj baterii ani nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować.

Upewnij się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych przedmiotów, ponieważ kontakt może powodować zwarcie.

Unikaj wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.

Trzymaj baterie / akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko zadławienia.

Utylizacja**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recydingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie.

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Rozpatrzenie obowiązku zgodnie z prawem baterii

Wyładowane baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą powodować szkody dla zdrowia i środowiska. Możesz zwrócić zużyte akumulatory/ baterie do punktu sprzedaży lub punktu zbiórki.

Jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo do zanieśienia zużytych baterii do dystrybutorów lub punktów zbiórki.



