

Dodatkowe kamery Bullet do Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Nadzór kamer do zastosowań kryty



- Rozdzielczość wideo: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
- Wysokiej jakości czujnik obrazu CMOS 1,4 Mega pixels
- Obsługuje wyjście wideo HDCVI HD
- Zasięg transmisji do 250m przez kabla współosiowego 75-3 bez utraty danych
- Transmisja o wys. prędkości, duże odległości w czasie rzeczywistym
- Automatycznie przełącznik ICR celu monitorowania podczas dnia jak i w nocy
- Automatycznie: naświetlanie, balans bieli, migawkę elektroniczną, kontrola przyrostu
- Przywraca czysty i jasny obraz wideo
- Obsługuje funkcję IR z IR LED odległość maks. 10m
- Klasa ochrony IP66 (kurz i wodę chronione)



Specyfikacje techniczne:

- Min. podświetlenie: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
- Migawka elektroniczna: 1/50 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-kanalowe wyjście wideo HDCVI wysokiej jakości
- BLC (kontrola podświetlenia): automatycznie
- IR światła jest aktywna tylko do nagrání wideo w trybie nocnym
- Zasilanie: DC 12V ± 10%
- Pobór mocy: 4,7W maks. (Wejście 12V/0,33A) IR maks. 10m
- Temperatura robocza: - 30°C ~ 60°C
- Instalacja wewnątrz i na zewnątrz: montaż ścienny
- Waga / Wymiary: 380 g / Ø 6,5 × (D) 15,5 cm (z uchwytem)

Zawartość pakietu:

- Bullet kamera do Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 1x BNC 18,3m kabel wideo
- 3x śruby i 3x kołki
- Instrukcja obsługi

Kod EAN:

4260358121284

Numer pozycji 4562