



- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skraplająca się woda w pewnych okolicznościach może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ponadto podłączenie do źródła zasilania może stwarzać zagrożenie dla życia z powodu niebezpieczeństwa porażenia prądem! Przed podłączeniem i użytkowaniem produktu, należy najpierw poczekać, aż produkt schłodzi się do temperatury pokojowej. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Nie wolno nigdy stawiać przedmiotów na produkcie. Nie przykrywać produktu.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

PL Instrukcja użytkownika

2-portowy rozgałęźnik DVI

Nr zamówienia 1429817

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest używany do podłączania urządzenia odtwarzającego z wyjściem DVI oraz 2 urządzeń, posiadających wejście DVI. Produkt umożliwia przesyłanie sygnału wizji z jednego urządzenia odtwarzającego do 2 urządzeń wyjściowych jednocześnie. Produkt zasilany jest przez zasilacz sieciowy dołączony do zestawu.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- 2-portowy rozgałęźnik DVI
- Zasilacz sieciowy (5V/2A)
- 4x gumowe nóżki
- Instrukcja użytkownika



Aktualne instrukcje użytkownika

Pobierz najnowsze instrukcja ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami, podanymi na stronie internetowej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony;
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Jako źródło napięcia można stosować wyłącznie dołączony zasilacz sieciowy.
- Źródłem napięcia dla zasilacza sieciowego może być przepisowe gniazdo zasilania sieci publicznej. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy upewnić się, że wartość napięcia podana na zasilaczu jest zgodna z wartością napięcia sieci elektrycznej.
- Zasilacza sieciowego nie należy podłączać ani odłączać mokrymi rękami.
- Nigdy nie odłączać zasilacza sieciowego od gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączać wyłącznie, trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Podczas instalacji należy upewnić się kabel nie jest ściśnięty, zagięty lub uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Kabel należy położyć tak, aby potknięcie się lub pociągnięcie kabla nie było możliwe. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieci elektrycznej.

Podłączanie i uruchamianie

- Najpierw należy upewnić się, że wszystkie podłączone urządzenia są wyłączone.
 - Jeśli zachodzi potrzeba, do spodu urządzenia przymocować gumowe nóżki.
 - Produkt należy ustawić na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni.
 - Urządzenie odtwarzające podłączyć do **Input** rozgałęźnika za pomocą kabla DVI-D.
 - Za pomocą kabli DVI-D podłączyć 2 urządzenia (np. monitory) do złączy **Output1/2**.
 - Małą wtyczkę dołączonego do produktu zasilacza podłączyć do odpowiedniego gniazda w produkcie.
 - Podłączyć zasilacz sieciowy do domowego gniazda zasilającego.
 - Włączyć produkt za pomocą przełącznika **ON/OFF**. Zaświeci się czerwona dioda LED, umieszczona na przycisku. Produkt jest gotowy do użycia.
 - Włączyć wszystkie podłączone urządzenia.
- Jeśli urządzenie wyjściowe ma niższą rozdzielczość maksymalną, niż urządzenie odtwarzające, rozdzielczość urządzenia odtwarzającego należy dopasować do rozdzielczości urządzenia wyjściowego.
- Używać kabla DVI-D Dual Link o rozdzielczości wyższej, niż 1920 x 1080.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie produktu i odłączyć wszystkie urządzenia.
- Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.
- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części przeznaczone do konserwacji przez użytkownika. Dlatego też nigdy nie wolno otwierać/demontować produktu.
- Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

a) Rozgałęźnik DVI

Wejście	1 x DVI-D (Dual Link)
Wyjście	2 x DVI-D (Dual Link)
Obsługiwane rozdzielczości	do 1920 x 1080 @60 Hz (Single Link) do 3840 x 2160 @30 Hz (Dual Link)
Głębina kolorów	24 / 30 / 36 bity
Długość przewodu	do 10 m
Pobór prądu	maks. 0,8 A
Warunki pracy	-5 do +45 °C, 10 – 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-15 do +55 °C, 5 – 95 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	179 x 28 x 66 mm
Waga	370 g

b) Zasilacz

Napięcie wejściowe/prąd wejściowy	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Napięcie wyjściowe/prąd wyjściowy	5 V/DC, 2 A
Długość kabla	120 cm

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

*1429817_V1_0516_02_IPL_m_pl