



PL Instrukcja obsługi

Wieloportowa przejściówka USB-C™ na VGA

Nr zamówienia 1529594

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do podłączania do komputera poprzez interfejs USB-C™ i posiada następujące dodatkowe interfejsy:

- Port VGA (do podłączania monitorów lub projektorów)
- Port USB-C™ (port ładowania, nie można przysyłać danych)
- Port USB 3.0 (np. do podłączania myszy, klawiatury lub dysku twardego)

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji, produktu nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Przejściówka wieloportowa
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci!
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.
- Upewnić się, że kabel nie jest zagięty, ani ukruszony.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych, np. maszyn lub głośników.

- Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchomienie

- Podłącz wtyczkę do portu USB-C™ w komputerze.



Produkt można łączyć ze smartfonem, wyposażonym w system Windows®, aby odzwierciedlać obraz z ekranu smartfona na ekranie monitora lub projektora.

Podczas tworzenia tego podręcznika smartfony z systemem Android nie były obsługiwane.

- Monitor lub projektor połączyć z portem VGA.
- Do portu USB 3.0 podłączyć urządzenie USB (np. mysz, klawiaturę, dysk twardy).
- Jeśli produkt będzie połączony z notebookiem, notebook może być ładowany przez port USB-C™. Zasilacz sieciowy notebooka podłączyć do portu USB-C™.



W celu korzystania z tej opcji, notebook musi być zgodny ze specyfikacją „USB Power Delivery” (PD).

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć od niego wszystkie podłączone urządzenia.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Wtyczka.....	USB-C™
Gniazdo.....	1 x VGA, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C™
Ekranowanie.....	osłona z folii i plecionki
Wewnętrzny materiał przewodzący.....	miedź
Zestyki.....	pozlacane
Rozdzielczość.....	maks. 1080p @ 60 Hz
Warunki pracy.....	od -10 do +60 °C, 20 – 80 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	od -20 do +80 °C, 10 – 90 % wilgotności względnej
Długość kabla.....	14 cm
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	80 x 15 x 52 mm
Waga.....	64,7 g