



HSM shredstar S10 - 6 mm+ osobny mech. tnący CD



Niszczarka dokumentów HSM shredstar S10

Ochrona danych dla każdego. Ta nowoczesna i kompaktowa niszczarka dokumentów tnąca na paski, z oddzielnym mechanizmem tnącym płyty CD, zniszczy twoje dane skutecznie i cicho, zarówno w domu jak i małym biurze.

Parametry

Numer zamówienia:	1042121	Szerokość otworu wlotowego:	220 mm
EAN	4026631057714	Pojemność kosza:	18 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na paski	Objętość w arkuszach (80 g):	125
Rozmiar cięcia:	6 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 58 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2 O-1 P-2 T-1	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	345 x 245 x 385 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	10	Waga maszyny:	3,89 kg
Pobór mocy silnika:	125 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50-60 Hz		

Informacje o produkcie



Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla...



Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.



Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie.



Cicha praca

Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



Kontrola poziomu napełnienia kosza

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne (z wyjątkiem HSM shreddstar S5).



Bezproblemowe opróżnianie

W celu opróżnienia pojemnika na ścinki należy zdjąć górną część obudowy.

