



MX ERGO

Zaawansowany trackball
bezprzewodowy do
komputerów PC i Mac



NOWY STANDARD WYGODY I PRECYZJI.

Najbardziej zaawansowany trackball firmy Logitech dla miłośników takich urządzeń i klientów szukających alternatywy do myszy i paneli dotykowych. Zapewnia o 20% mniejsze obciążenie mięśni niż zwykła mysz. Regulowany zawias zapewnia wygodę. Przycisk trybu precyzyjnego umożliwi natychmiastowe przełączanie między trybem szybkim a trybem wysokiej precyzji. Obsługa technologii Easy-Switch™ i FLOW zapewniających płynną pracę na wielu komputerach. Sparuj maksymalnie dwa komputery i przełączaj się między nimi w prosty sposób. Kopiuuj i wklejaj tekst, obrazy i pliki*. Szybko ładowany akumulator umożliwia pracę nawet przez 4 miesiące po pełnym naładowaniu**. Połącz za pomocą dotychczasowego odbiornika Logitech® Unifying™ lub przez interfejs Bluetooth®.

* Wymaga oprogramowania Logitech® Options™ dostępnego do pobrania na stronie [logitech.com/options](https://www.logitech.com/options)

** Żywotność akumulatora może zależeć od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Trackball bezprzewodowy
- Odbiornik Unifying
- Kabel Micro-USB do ładowania
- Dokumentacja
- Dwuletnia gwarancja producenta i kompleksowa pomoc techniczna

FUNKCJE

- O 20% mniejsze obciążenie mięśni w porównaniu ze zwykłą myszą komputerową
- Zawias regulowany w zakresie 0–20°
- Zaawansowane śledzenie ruchów i precyzyjne kółko przewijania
- Technologie Easy-Switch i FLOW™
- Podwójna łączność: za pomocą odbiornika Logitech® Unifying™ lub przez interfejs Bluetooth®

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE PAKIETU

	Pakiet podstawowy	Główny karton wysyłkowy
Numer części	910-005179	Brak
Kod kreskowy	5099206073081 (EAN-13)	50992060730810 (SCC-14)
Waga	330 g	1480 g
Długość	17,5 cm	27,1 cm
Szerokość	6,3 cm	18,4 cm
Wysokość/głębokość	19,1 cm	20,6 cm
Objętość	2,105 dm ³	0,01 m ³
1 pakiet podstawowy	1	Brak
1 pakiet pośredni	0	Brak
1 główny karton wysyłkowy	4	1
1 paleta EURO	544	136
1 kontener 20-stopowy	11088	2772
1 kontener 40-stopowy	22704	5676
1 kontener 40-stopowy HQ	24768	6192

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Unifying

- Wymagane: dostępny port USB
- Windows® 10 lub nowszy, Windows® 8, Windows® 7
- Mac OS X 10.12 lub nowszy
- Połączenie internetowe w celu pobrania oprogramowania

Bluetooth®

- Wymagania: obsługa technologii Bluetooth Smart
- Windows® 8 lub nowszy
- Mac OS X 10.12 lub nowszy
- Połączenie internetowe w celu pobrania oprogramowania

DANE TECHNICZNE

Wymiary produktu:

- Długość: 132,5 mm
- Wysokość: 51,4 mm
- Szerokość: 99,8 mm
- Masa: 164,3 g (bez metalowej płyty/bez odbiornika); 258,9 g (z metalową płytą/bez odbiornika)

Wymiary odbiornika Unifying:

- Szerokość: 14,4 mm
- Długość: 18,4 mm
- Wysokość: 6,1 mm
- Masa: 2 g

Technologia czujnika: Zaawansowane optyczne śledzenie ruchu firmy Logitech

- Wartość nominalna: 380 dpi
- Wartość minimalna i maksymalna: 320 dpi i 440 dpi

Liczba przycisków: 8

Technologia łączności bezprzewodowej:

- Technologia bezprzewodowa Logitech Advanced 2,4 GHz
- Zasięg działania: 10 m

Akumulator:

- Akumulator Li-Po (500 mAh)
- Żywotność akumulatora: do 4 miesięcy po jednym naładowaniu

