

## Instrukcja obsługi

# Nakolanniki żelowe (1 para)

Nr art. 1665732

### Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do użytku podczas pracy w pozycji na kolanach na płaskich lub niepłaskich powierzchniach. Przeznaczony jest do ochrony pracowników, którzy mogą odczuwać dyskomfort i doznać urazów od twardych powierzchni i małych kamieni lub podobnych przedmiotów leżących na podłodze. Nakolanniki nie są przeznaczone do uprawiania sportów lub zastosowań medycznych.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### Zawartość dostawy

- 1 para nakolanników
- Instrukcja obsługi

### Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.



### Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj tę informację.

→ Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

### Instrukcje bezpieczeństwa



**Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.**

- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach, lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, środków chemicznych i substancji ściernych.
- Nie wolno używać w bardzo gorących lub zimnych warunkach, ponieważ może to pogorszyć charakterystyki nakolanników.
- Nakolanniki nie są odporne na działanie wody lub środków chemicznych. Upewnij się, czy powierzchnia robocza jest wolna od zanieczyszczeń.



- Nakolanniki nie zapewniają całkowitej ochrony przed obrażeniami. Nie wolno używać do uprawiania sportów, np. skateboardingu, jazdy na rolkach itp.
- Żaden nakolannik nie zapobiegnie komplikacjom medycznym wynikającym z klęczenia przez długie okresy czasu. Praca w pozycji na kolanach wiąże się z ryzykiem przewlekłej choroby i obrażeń powodowanych stałym naciskiem na kolana. Jeżeli w czasie lub po użyciu nakolanników w kolanach odczuwany jest ból lub występują obrzęki, skontaktować się z lekarzem.

### Elementy obsługowe



- 1 Wyłożenie żelowe
- 2 Paski elastyczne (z regulowanym zaczepem na rzep)
- 3 Krawędź górna
- 4 Osłona kolana

### Obsługa



- Sprawdzić przed użyciem każdy z nakolanników. Jeżeli widoczne są jakiegokolwiek ślady zniszczenia, NIE WOLNO ICH UŻYWAĆ.
- Nakolanniki mogą pozostawiać ślady lub zarysowania na wrażliwych powierzchniach.
- Siedzenie na kolanach (siedzenie z plecami opartymi o pięty) może spowodować obciążenie stawów kolanowych. Staraj się klęczeć w pozycji pionowej.
- Nie należy klęczeć przez dłuższe okresy czasu bez wstawiania lub spacerowania.
- Zdjąć nakolanniki przed wchodzeniem na drabinę, ponieważ mogą one zahaczyć o szczeble.
- W przypadku poczucia bólu lub dyskomfortu wokół kolan lub w podudziach należy poluzować lub zdjąć nakolanniki.
- Przy krawędzi górnej (3) skierowanej do góry umieścić kolana wewnątrz osłon kolan (4).
- Owinąć paski elastyczne (2) wokół tyłu kolan i przymocować.
- Nie zaciągać pasków zbyt mocno. Paski powinny być tak luźne, jak to możliwe przy jednoczesnym zabezpieczeniu nakolanników przed zsuwaniem się i nietamowaniu przepływu krwi.

### Konserwacja i czyszczenie

- Nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, wycierania z użyciem alkoholu lub innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie tkaniny.
- Spłukać do czysta ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie wolno suszyć w pobliżu źródeł ciepła.

### Dane techniczne

Zgodność.....	BS EN 14404:2004 +A1 2010 (Typ 1 / Poziom 2)
Wielkość.....	40 cm (maks. obwód kolana)
Materiał.....	Poliester 600D, osłona z PCW z tkaniną Oxford, żel przyjazny dla środowiska.
Warunki pracy.....	0 do 40 °C, 10–90 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	0 do 40 °C, 10–90 % wilgotności względnej
Wymiary (D x S x W).....	230 x 180 x 75 mm
Masa.....	410 g (para)