



HSM SECURIO C18 - 3,9 x 30 mm




Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C18

Kompaktowa, funkcjonalna i wygodna. Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku. Cicha niszcarka dokumentów z wymowanym pojemnikiem na ścinki – dla wymagających użytkowników do zastosowania w biurze oraz domu.

Parametry

Numer zamówienia:	1913121	Szerokość otworu wlotowego:	230 mm
EAN	4026631056762	Pojemność kosza:	25 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	351
Rozmiar cięcia:	3,9 x 30 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 55 - 58 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	365 x 280 x 542 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	8 - 9	Waga maszyny:	11 kg
Pobór mocy silnika:	360 W	Niszczony materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.



Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.



Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.



Cicha praca

Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.



Blue Angel

Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.



Funkcja zapobiegania zacięciu papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.




Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



* HSM SECURIO C14, C16